




DIN 7972 C

~ISO 1482

450 HV

Norme abrogée



BN 990

Vis à tôle à tête fraisée

à fente et à bout pointu forme C

Acier cémenté trempé 450 HV

zingué-bleu

- ~UNI 6952 AB
- ~ČSN 021236



ISO 4042

Eléments d'assemblage trempés et revenus ≥ 360 HV ainsi que les éléments d'assemblage cimentés, trempés et revenus avec revêtements galvaniques: risque de fragilisation par l'hydrogène! D'autres indications sur les risques résiduels se trouvent dans l'introduction.



Dimensionner les fraisures selon les normes correspondantes!

Article#	d ₁	d ₂ max.	k~	n	t min.	L
1372971	ST 2,2	4,3	1,3	0,6	0,4	6,5
1372998						9,5
1373005						13
1373013						16
1373048	ST 2,9	5,5	1,7	0,8	0,5	6,5
1373056						9,5
1373064						13
1373072						16
1373080						19
1373102						25
1373110	ST 3,5	6,8	2,1	1	0,6	9,5
1373129						13
1373137						16
1373145						19
1373218	(ST 3,9)	7,5	2,3	1	0,7	9,5
1373226						13
1373234						16
1373242						19
1373269						25
1373293	ST 4,2	8,1	2,5	1,2	0,75	9,5
1373307						13
1373315						16
1373323						19
1373358						25