

Hub przemysłowy 7 x USB 2.0 Typ-A z ochroną ESD 15 kV i montażem na szynie DIN

Opis

Ten trwały koncentrator USB firmy Delock do zastosowań przemysłowych można podłączyć do komputera za pośrednictwem interfejsu USB Typu-A. Umożliwia on rozbudowę komputera o siedem złącza USB Typu-A.

Możliwość podłączenia i montażu

Każdy port USB posiada dwa otwory na śruby z gwintem M3. Odpowiednie kable można wpiąć i wkręcić w otwory na śruby. Zapewnia to bezpieczne podłączenie danych nawet w środowiskach mobilnych.

Ponadto koncentrator jest wyposażony w płyty do montażu naściennego i wspornik na szynę DIN, dzięki czemu idealnie nadaje się do instalacji w środowisku przemysłowym.

Bezpiecznik ESD

Porty USB są zabezpieczone przed wyładowaniami elektrostatycznymi do 15 kV.

Zasilanie elektryczne

Jeśli to konieczne, do gniazda zasilania można podłączyć opcjonalne źródło zasilania. Do przyłącza zasilania terminala można przyłożyć napięcie z zakresu 9 do 36 V, a do przyłącza prądu stałego – 5 V.



Numer artykułu 60687

EAN: 4043619606870

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Box

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x USB 2.0 Typ-B żeński
 - 7 x USB 2.0 Typ-A żeńskie
 - 1 x gniazdo zasilania 5 V (DC)
 - 1 x 9 - 36 V 3 pin złącze zasilania
- Chipset: Genesys Logic GL850G
- Szybkość transmisji danych do 480 Mbps
- Bootowalny
- Plug & Play
- 1 x Wskaźnik LED
- Mocna obudowa metalowa
- Gniazda USB ze śrubami
- Wysokość otworu na śrubkę USB Typ-A: ok. 19 mm

- Wysokość otworu na śrubkę USB Typ-B: ok. 19,5 mm
- Gwint: M3
- Odłączane uchwyty do montażu naściennego
- Źródło zasilania: Zasilanie własne lub poprzez magistralę
- Elastyczne zasilanie od 9 V do 36 V na przyłączy zasilania terminala
- Ochrona ESD do 15 kV dla wszystkich gniazd
- Temperatura robocza: 0 °C ~ 60 °C
- Temperatura przechowywania: -10 °C ~ 70 °C
- Kolor: czarny
- Wymiary (DxSxW): ok. 158 x 80 x 32 mm

Specyfikacja Złącze zasilania

- DC:
- 5 V
- Wymiary:
 - wewnątrz: $\varnothing$ ok. 2,1 mm
 - na zewnątrz: $\varnothing$ ok. 5,5 mm
 - długość: ok. 9 mm
 - złącze:
- 9 - 36 V


Wymagania systemowe

- Linux Kernel 6.2 lub nowszy
- Mac OS 13.1 lub nowszy
- Windows 10/10-64/11
- Windows Server 2022
- Komputer osobisty lub laptop z wolnym portem USB Typ-A

Zawartość opakowania

- Hub USB
- 1 x kabel USB A męski do USB B męski, długość ok. 1,8 m
- 2 x wsporniki do mocowania na ścianie
- 1 x mocowanie w przypadku szyny DIN 35 mm
- 1 x 3-pinowa kostka połączeniowa
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia



Ogólne

Funkcja :	Bootowalny
Obsługiwany system operacyjny:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 11 Windows Server 2022 Mac OS 13.1 or above Linux Kernel 6.2 or above
Wskaźnik LED:	1 x

Interfejs

Złącze 1:	1 x USB 2.0 Typ-B żeński
Złącze 2:	7 x USB 2.0 Typ-A żeńskie
Złącze 3:	1 x gniazdo zasilania 5 V (DC)
Złącze 4:	1 x 9 - 36 V 3 pin złącze zasilania

Właściwości techniczne

Chipset:	Genesys Logic GL850G
Szybkość transmisji danych:	480 Mbps
Temperatura przechowywania:	-10 °C ~ 70 °C
Temperatura robocza:	0 °C ~ 60 °C

Właściwości fizyczne

Materiał obudowy:	metal
Długość:	158 mm
Szerokość:	80 mm
Wysokość:	32 mm
Kolor:	czarny

Manufacturer information

Ulica Beeskowdamm 13/15

Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de

