

FF 22 54/230V BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Ze względu na mały pobór mocy przy dużym natężeniu przepływu powietrza wentylatory filtrujące zapewniają bezpieczne i efektywne chłodzenie szafy sterowniczej. W porównaniu do konwencjonalnych mat filtracyjnych, rowkowana mata filtracyjna wersji IP 55 wydłuża żywotność o 300%.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	FF 22 54/230V BK
Nr zam.	2556630000
Wykonanie	Wentylator filtrujący, IP54, czarny
GTIN (EAN)	4050118567250
Ilość	1 Szt.

FF 22 54/230V BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Szerokość	145 mm	Szerokość (cale)	5,709 inch
Wysokość	145 mm	Wysokość (cale)	5,709 inch
Głębokość	75 mm	Głębokość (cale)	2,953 inch
Masa netto	700 g		

Dane ogólne

Barwny	czarny												
Bezpiecznik	6 A												
Emisja zakłóceń	44 dB (A)												
Głębokość mocowania	70 mm												
Klasa filtra	G 4												
Klasa palności wg UL 94	V-0												
MTBF	37 500 h												
Moc	<table> <tr> <td>Częstotliwość napięcia sieciowego</td><td>50 Hz</td></tr> <tr> <td>znamionowy</td><td>19 W</td></tr> <tr> <td>Częstotliwość napięcia sieciowego</td><td>60 Hz</td></tr> <tr> <td>znamionowy</td><td>18 W</td></tr> </table>	Częstotliwość napięcia sieciowego	50 Hz	znamionowy	19 W	Częstotliwość napięcia sieciowego	60 Hz	znamionowy	18 W				
Częstotliwość napięcia sieciowego	50 Hz												
znamionowy	19 W												
Częstotliwość napięcia sieciowego	60 Hz												
znamionowy	18 W												
Napięcie znamionowe	230 V AC $\pm$ 10%												
Pobór prądu	<table> <tr> <td>Częstotliwość napięcia sieciowego</td><td>50 Hz</td></tr> <tr> <td>Prąd</td><td>0,12 A</td></tr> <tr> <td>Częstotliwość napięcia sieciowego</td><td>60 Hz</td></tr> <tr> <td>Prąd</td><td>0,18 A</td></tr> </table>	Częstotliwość napięcia sieciowego	50 Hz	Prąd	0,12 A	Częstotliwość napięcia sieciowego	60 Hz	Prąd	0,18 A				
Częstotliwość napięcia sieciowego	50 Hz												
Prąd	0,12 A												
Częstotliwość napięcia sieciowego	60 Hz												
Prąd	0,18 A												
Przepływ objętościowy, nawiew swobodny	<table> <tr> <td>Częstotliwość napięcia sieciowego</td><td>50 Hz</td></tr> <tr> <td>Strumień przepływu</td><td>61 m³/h</td></tr> <tr> <td>Częstotliwość napięcia sieciowego</td><td>60 Hz</td></tr> <tr> <td>Strumień przepływu</td><td>67 m³/h</td></tr> </table>	Częstotliwość napięcia sieciowego	50 Hz	Strumień przepływu	61 m ³ /h	Częstotliwość napięcia sieciowego	60 Hz	Strumień przepływu	67 m ³ /h				
Częstotliwość napięcia sieciowego	50 Hz												
Strumień przepływu	61 m ³ /h												
Częstotliwość napięcia sieciowego	60 Hz												
Strumień przepływu	67 m ³ /h												
Rodzaj przyłącza	Blok zacisków												
Stopień ochrony (UL)	Type 12												
Strumień przepływu z filtrem wylotowym	<table> <tr> <td>Częstotliwość napięcia sieciowego</td><td>50 Hz</td></tr> <tr> <td>Strumień przepływu</td><td>44 m³/h</td></tr> <tr> <td>Filtr wylotowy</td><td>IP54</td></tr> <tr> <td>Częstotliwość napięcia sieciowego</td><td>60 Hz</td></tr> <tr> <td>Strumień przepływu</td><td>50 m³/h</td></tr> <tr> <td>Filtr wylotowy</td><td>IP54</td></tr> </table>	Częstotliwość napięcia sieciowego	50 Hz	Strumień przepływu	44 m ³ /h	Filtr wylotowy	IP54	Częstotliwość napięcia sieciowego	60 Hz	Strumień przepływu	50 m ³ /h	Filtr wylotowy	IP54
Częstotliwość napięcia sieciowego	50 Hz												
Strumień przepływu	44 m ³ /h												
Filtr wylotowy	IP54												
Częstotliwość napięcia sieciowego	60 Hz												
Strumień przepływu	50 m ³ /h												
Filtr wylotowy	IP54												
Szerokość otworów montażowych	125 mm												
Wielkość konstrukcyjna	2												
Wysokość mocowania	5 mm												
Wysokość otworów montażowych	125 mm												
Z filtrem	Tak												
Zakres temperatury stosowania	-40...55 °C												
rodzaj montażu	wciskany												
wersja EMC	Nie												

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000320	ETIM 7.0	EC000320
eClass 9.1	27-18-07-16	eClass 10.0	27-18-07-16

FF 22 54/230V BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne

certyfikaty

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja
zgodności[EU Declaration of Conformity](#)

Dane projektowe

[STEP](#)

Dokumentacja użytkownika

[Installation- and operating instructions](#)

FF 22 54/230V BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany


Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Rysunki

Wykres



Wykres

