



Przewód z gniazdem

ADOGH050VAS0010P05



| Aplikacja                                                      |      |                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukcja                                                    |      | bezsilikonowy; Bezhalogenu; styki połączone;<br>możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi |
| Aplikacja                                                      |      | strefy aseptyczne i wilgotne w przemyśle spożywczym                                         |
| Bezsilikonowy                                                  |      | tak                                                                                         |
| Dane elektryczne                                               |      |                                                                                             |
| Napięcie zasilania                                             | [V]  | < 60 AC/DC                                                                                  |
| Klasa ochrony                                                  |      | II                                                                                          |
| Maks. całkowity prąd obciążenia                                | [A]  | 4                                                                                           |
| Całkowita obciążalność prądowa (UL)                            | [A]  | 3                                                                                           |
| Warunki pracy                                                  |      |                                                                                             |
| Temperatura otoczenia                                          | [°C] | -25...100                                                                                   |
| Uwaga dot. temperatury otoczenia                               |      | cULus: ...65 °C                                                                             |
| Temperatura otoczenia (dla pracy w łańcuchach kablowych)       | [°C] | 0...100                                                                                     |
| Uwaga dot. temperatury otoczenia                               |      | cULus: ...65 °C                                                                             |
| Temperatura składowania                                        | [°C] | -25...55                                                                                    |
| Wilgotność przechowywania                                      | [%]  | 10...100                                                                                    |
| Inne warunki klimatyczne przechowywania zgodnie z podaną klasą |      | 1K22/ DIN 60721-3-1                                                                         |



Przewód z gniazdem

ADOGH050VAS0010P05

|         |                             |
|---------|-----------------------------|
| Ochrona | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
|---------|-----------------------------|

Dane mechaniczne

|                                             |                                                      |                                                                                    |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Waga                                        | [g]                                                  | 371,5                                                                              |
| Wymiary                                     | [mm]                                                 | 15,5 x 15,5 x 45                                                                   |
| Materiał                                    |                                                      | PP Bezhalogenu; uszczelnienie: EPDM                                                |
| Odlewany materiał obudowy                   |                                                      | PP                                                                                 |
| Materiał nakrętki                           |                                                      | stal nierdzewna (1.4404 / 316L)                                                    |
| Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi |                                                      | tak                                                                                |
| Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi | Promień zgięcia przy zastosowaniu łańcucha kablowego | min. 10 x średnica kabla                                                           |
|                                             | Prędkość przesuwu                                    | max. 3,3 m/s dla długości poziomej drogi przesuwu 5 m i max. przyspieszenia 5 m/s² |
|                                             | Cykle zginania                                       | > 1 Mio.                                                                           |
|                                             | Odkształcenie przy skręcaniu                         | ± 180 °/m                                                                          |

Uwagi


|                    |        |
|--------------------|--------|
| Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
|--------------------|--------|

Połączenie elektryczne

|                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| Przewód: 10 m, MPPE, Bezhalogenu, szary, Ø 5,1 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
|----------------------------------------------------------------------------------|

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: PP; Nakrętka: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,6...1,5 Nm





## Przewód z gniazdem

ADOGH050VAS0010P05

### Podłączenie



|      |              |
|------|--------------|
|      | Kolory żył : |
| BK = | czarny       |
| BN = | brązowy      |
| BU = | niebieski    |
| GY = | szary        |
| WH = | biały        |