

USB 20 Gbps Stacja dokująca M.2 dla 2 x M.2 NVMe PCIe SSD z funkcją klonowania i usuwania

Opis

Stacja M2 Delock umożliwia instalację dwu M.2 PCIe NVMe SSD i można ją podłączyć do PC lub laptopa przez USB. Załączony kabel USB umożliwia połączenie z wolnym portem USB-C™.

Funkcja klonowania i kasowania

Ponadto, funkcja klonowania pozwala na kopiowanie zawartości SSD z pominięciem PC. Funkcja kasowania nie wymaga połączenia z komputerem. Selektownie można usunąć jeden dysk lub dwa dyski w tym samym czasie. Dostępne są inne różne tryby kasowania.

Urządzenia testujące

Pamięć jest po prostu wciskana do mocnej obudowy i może być natychmiast wykorzystywana. Bez śrubek, narzędzi ani akcesoriów, co zapewnia natychmiastową wymianę SSD.



Numer artykułu 64300

EAN: 4043619643004

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x USB 20 Gbps USB Type-C™ żeński
 - 2 x gniazdo z wpustem M.2
 - 1 x gniazdo prądu stałego
- Chipset: JMicron JMS586U
- Obsługuje moduły M.2 z wpustem M lub z wpustami B+M opartymi na technologii PCIe (NVMe)
- Obsługa NVM Express (NVMe)
- Szybkość transmisji danych do 20 Gbps
- Obsługa UASP
- Obsługa TRIM
- Wskaźnik LED zasilania, statusu dostępu i kopiowania / usuwania
- Przycisk funkcji:
 - 1 x Przełącznik dla trybu
 - 1 x przycisk klonowania
 - 1 x przełącznik Włączenie / Wyłączenie
- Bootowalny
- Wymiary (DxSxW): ok. 80 x 80 x 33 mm
- Hot Plug, Plug & Play

Specyfikacje źródła zasilania

- Typ zasilacza: zasilacz sieciowy z wtyczką Euro
- Identyfikator modelu: FJ-SW126G1202000E
- Napięcie wejściowe: 100 - 240 V
- Wejściowa częstotliwość prądu przemiennego: 50 / 60 Hz
- Prąd wejściowy: 0,6 A
- Napięcie wyjściowe / Prąd wyjściowy / Moc wyjściowa: 12,0 V / 2,0 A / 24,0 W
- Średnia sprawność podczas pracy: 87,9 %
- Sprawność przy niskim obciążeniu (10 %): 81,2 %
- Zużycie energii w stanie bez obciążenia: 0,08 W
- Długość kabla zasilacza: ok. 1,5 m
- Uziemienie na zewnątrz, biegun dodatni wewnątrz
- Wymiary:
 - wewnątrz: $\varnothing$ ok. 2,1 mm
 - na zewnątrz: $\varnothing$ ok. 5,5 mm
 - długość: ok. 10,0 mm

Wymagania systemowe

- Android 13.0 lub nowszy
- Chrome OS
- Linux Kernel 6.2 lub nowszy
- Mac OS 13.1 lub nowszy
- Windows 10/10-64/11
- iPad Air (4. generacja) lub nowszy
- iPad Pro (3. generacja) lub nowszy
- Surface Pro 7
- Urządzenie z wolnym portem USB Type-C™ bądź z wolnym złączem Thunderbolt™ 3 lub Thunderbolt™ 4

Zawartość opakowania

- Stacja dokująca M.2
- Przewód USB-C™, męski na USB-C™, męski, długości ok. 1 m
- Zewnętrzny zasilacz
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia



Ogólne

Funkcja :	Bootowalny Funkcja klonowania Funkcja usuwania TRIM
Obsługiwany system operacyjny:	Chrome OS Surface Pro 7 Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit iPad Pro (3rd Generation) or above iPad Air (4th Generation) or above Windows 11 Mac OS 13.1 or above Linux Kernel 6.2 or above Android 13.0 or above
Wskaźnik LED:	power, access and copy status
Obsługiwany moduł:	Moduły M.2 z wpustem M lub z wpustami B+M opartymi na technologii PCIe (NVMe)

Interfejs

Złącze 1:	2 x gniazdo z wpustem M M.2
Złącze 2:	1 x gniazdo prądu stałego
Złącze 3:	1 x USB 20 Gbps USB Type-C™ female

Właściwości techniczne

Chipset:	JMicron JMS586U
Szybkość transmisji danych:	20 Gbps

Właściwości fizyczne

Materiał obudowy:	Plastik
Długość:	80 mm
Szerokość:	80 mm

Wysokość:	33 mm
Kolor:	czarny

Zasilacz

Typ zasilania:	Specyfikacje źródła zasilania Euro wall power supply
Identyfikator modelu:	Specyfikacje źródła zasilania FJ-SW126G1202000E
Napięcie wejściowe:	Specyfikacje źródła zasilania 100 - 240 V
Wejściowa częstotliwość prądu przemienne:	Specyfikacje źródła zasilania 50 / 60 Hz
Prąd wejściowy:	Specyfikacje źródła zasilania 0,6 A
Napięcie wyjściowe / Prąd wyjściowy / Moc wyjściowa:	Specyfikacje źródła zasilania 12,0 V / 2,0 A / 24,0 W
Średnia sprawność podczas pracy:	Specyfikacje źródła zasilania 87,9 %
Sprawność przy niskim obciążeniu (10 %):	Specyfikacje źródła zasilania 81,2 %
Zużycie energii w stanie bez obciążenia:	Specyfikacje źródła zasilania 0,08 W
Złącze zasilania:	Specyfikacje źródła zasilania DC male 5.5 mm x 2.1 mm Uziemienie na zewnątrz, biegun dodatni wewnątrz
Długość kabla zasilającego:	Specyfikacje źródła zasilania 1,5 m

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de

Strona internetowa www.delock.de