


	DIN 7500			450-560 HV
---	----------	--	--	------------



- 1) Estremità conica max. 4P
2) Sezione trilobata

BN 14551

Viti autoformanti a testa bombata

con bugne sottotesta filettatura metrica, cava esalobata ed intaglio

Acciaio cementato 450-560 HV

zincato bianco con strato lubrificante



ISO 4042

Elementi di collegamento bonificati con durezza ≥ 360 HV ed elementi di collegamento cementati e temprati e rivenuti con rivestimento elettrolitico: rischio di infragilimento da idrogeno! Ulteriori informazioni sui rischi residui si trovano nella sezione introduttiva.



[3D Cadenas](#)



Richiedete la documentazione dettagliata su questi prodotti

Article#	d ₁	d ₂ max.	k max.	n		t max.	L
1008625	M3	6	2,52	0,6	X10	1,2	5
1083368							6
1083449							8
3646072							10
3646073							12
5523780							16
1083546	M4	8	3,25	1	X20	1,9	6
1013394							8
1808206							10
1861719							12
3646074							16