

UNITRONIC® SENSOR M8-M8

M8 Stecker auf M8 Buchse

Sensor-Aktor Verbindungsleitung 3-polig, M8 auf M8, Stecker/Buchse, A-codiert, PUR halogenfrei, IP65/IP67/IP68, LED, schleppkettentauglich

Info

Weitere Varianten unter www.lappkabel.de/konfektionsfinder oder auf Anfrage



Power Chain



Platzbedarf



Maschinen- und Anlagenbau



Automatisierung

Nutzen

Kostensparnis durch schnelle und einfache Installation

Platzersparnis durch kompakte Abmessungen

Schnelle und einfache Fehlerverfolgung

Vergoldete Kontakte für geringe Übergangswiderstände

Anwendungsgebiete

Für erhöhte mechanische Beanspruchung und raue Einsatzbedingungen

UNITRONIC® SENSOR M8-M8

Produkteigenschaften

UV-beständig
Gute Beständigkeit gegen Öle und Chemikalien
LABS und PVC frei
Schleppkettentauglich
Inklusive Kennzeichnungsträger

Norm-Referenzen / Zulassungen

Halogenfrei nach DIN VDE 0472
UL File Number: E249137
Flammwidrig gemäß UL 1581 FT-2

Aufbau

Aderquerschnitt: 0,25 mm²
Aderfarben:
3-polig: bn (1), bu (3), bk (4)
4-polig: bn (1), wh (2), bu (3), bk (4)
Außenmantel: PUR, schwarz

Technische Daten

Klassifikation:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001855 ETIM 5.0 Class-Description: Konfektioniertes Sensor-Aktor-Kabel
Material:	Kontakt: CuSn Kontaktoberfläche: Ni/Au Rändel: Zinkdruckguss, vernickelt Griffkörper: TPU, schwer entflammbar, selbstverlöschend
Mindestbiegeradius:	Fest verlegt: 5 x Außendurchmesser Bewegt: 10 x Außendurchmesser
Schutzart:	IP65/IP67
Umgebungstemperatur (Betrieb):	Stecker/Buchse -25°C bis +90°C Feste Verlegung -40°C bis +80°C Bewegt -25°C bis +80°C
Kodierung:	A-Standard
Bemessungsstrom in A:	4 A

Hinweis

Wenn nicht anders spezifiziert, handelt es sich bei allen dargestellten Werten zum Produkt um Nennwerte. Weitere Wertangaben, wie z.B. Toleranzen erhalten Sie - soweit verfügbar und zur Veröffentlichung freigegeben- auf Anfrage. Kupferpreisaufschlag entfällt.

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.
UL-Zertifizierungen sind dem Datenblatt zu entnehmen

**LAPP KABEL**

Produktinformation

UNITRONIC® SENSOR M8-M8

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Polzahl	Länge in m	Bauform	LED	Bemessungsspannung in V
22260206	AB-C3-M8MS-0,3PUR-M8FS	3	0,3	gerade-gerade	nein	60
22260207	AB-C3-M8MS-0,6PUR-M8FS	3	0,6	gerade-gerade	nein	60
22260208	AB-C3-M8MS-1,0PUR-M8FS	3	1	gerade-gerade	nein	60
22260209	AB-C3-M8MS-2,0PUR-M8FS	3	2	gerade-gerade	nein	60
22260210	AB-C3-M8MS-0,3PUR-M8FA	3	0,3	gerade-gewinkelt	nein	60
22260211	AB-C3-M8MS-0,6PUR-M8FA	3	0,6	gerade-gewinkelt	nein	60
22260212	AB-C3-M8MS-1,0PUR-M8FA	3	1	gerade-gewinkelt	nein	60
22260213	AB-C3-M8MS-2,0PUR-M8FA	3	2	gerade-gewinkelt	nein	60
22260214	AB-C3-M8MS-0,3PUR-M8FA-2L	3	0,3	gerade-gewinkelt	2 LEDs	24
22260215	AB-C3-M8MS-0,6PUR-M8FA-2L	3	0,6	gerade-gewinkelt	2 LEDs	24
22260216	AB-C3-M8MS-1,0PUR-M8FA-2L	3	1	gerade-gewinkelt	2 LEDs	24
22260217	AB-C3-M8MS-2,0PUR-M8FA-2L	3	2	gerade-gewinkelt	2 LEDs	24
4-polig						
22260313	AB-C4-M8MS-0,3PUR-M8FS	4	0,3	gerade-gerade	nein	30
22260314	AB-C4-M8MS-0,6PUR-M8FS	4	0,6	gerade-gerade	nein	30
22260315	AB-C4-M8MS-1,0PUR-M8FS	4	1	gerade-gerade	nein	30
22260316	AB-C4-M8MS-2,0PUR-M8FS	4	2	gerade-gerade	nein	30
22260059	AB-C4-M8MS-0,3PUR-M8FA	4	0,3	gerade-gewinkelt	nein	30
22260060	AB-C4-M8MS-0,6PUR-M8FA	4	0,6	gerade-gewinkelt	nein	30
22260061	AB-C4-M8MS-1,0PUR-M8FA	4	1	gerade-gewinkelt	nein	30

Letzte Änderung (21.09.2017)

©2017 Lapp Group - all rights reserved.

Produkt Management www.lappkabel.de

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.

PN 0456 / 02_03_16



UNITRONIC® SENSOR M8-M8

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Polzahl	Länge in m	Bauform	LED	Bemessungsspannung in V
22260062	AB-C4-M8MS-2,0PUR-M8FA	4	2	gerade-gewinkelt	nein	30

Letzte Änderung (21.09.2017)

©2017 Lapp Group - all rights reserved.

Produkt Management www.lappkabel.de

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.

PN 0456 / 02_03.16