


Part No.	Part Name	Material	A
42279	8G804V42279	PA66 UL94 V2	2.54
42280	8G804V42280	PA66 UL94 V0	
42281	8G804V42281	PA66 UL94 V2	2.0
42282	8G804V42282	PA66 UL94 V0	
40419	8G804V40419	PA66 UL94 V2	3.2
40420	8G804V40420	PA66 UL94 V0	
42283	8G804V42283	PA66 UL94 V2	4.0
42284	8G804V42284	PA66 UL94 V0	
40421	8G804V40421	PA66 UL94 V2	4.8
40422	8G804V40422	PA66 UL94 V0	
40423	8G804V40423	PA66 UL94 V2	6.4
40424	8G804V40424	PA66 UL94 V0	
40425	8G804V40425	PA66 UL94 V2	7.9
40426	8G804V40426	PA66 UL94 V0	
40427	8G804V40427	PA66 UL94 V2	9.5
40428	8G804V40428	PA66 UL94 V0	
40429	8G804V40429	PA66 UL94 V2	11.1
40430	8G804V40430	PA66 UL94 V0	
40431	8G804V40431	PA66 UL94 V2	12.7
40432	8G804V40432	PA66 UL94 V0	
40433	8G804V40433	PA66 UL94 V2	14.3
40434	8G804V40434	PA66 UL94 V0	
40435	8G804V40435	PA66 UL94 V2	15.9
40436	8G804V40436	PA66 UL94 V0	
40437	8G804V40437	PA66 UL94 V2	17.5
40438	8G804V40438	PA66 UL94 V0	
40439	8G804V40439	PA66 UL94 V2	19.1
40440	8G804V40440	PA66 UL94 V0	
40441	8G804V40441	PA66 UL94 V2	20.6
40442	8G804V40442	PA66 UL94 V0	
40443	8G804V40443	PA66 UL94 V2	22.2
40444	8G804V40444	PA66 UL94 V0	
40446	8G804V40446	PA66 UL94 V2	25.4
40447	8G804V40447	PA66 UL94 V0	
40448	8G804V40448	PA66 UL94 V2	28.6
40449	8G804V40449	PA66 UL94 V0	
40450	8G804V40450	PA66 UL94 V2	31.7
40451	8G804V40451	PA66 UL94 V0	
40453	8G804V40453	PA66 UL94 V2	34.9
40454	8G804V40454	PA66 UL94 V0	
40455	8G804V40455	PA66 UL94 V2	38.1
40456	8G804V40456	PA66 UL94 V0	

Notes:

1.Color:Natural;

2.RoHS Compliant;

3.Top Hole:Ø3.86±0.05mm;
Panel Thickness:1.57mm;

4.Bottom Hole:Ø3.86±0.05mm;
Panel Thickness:1.57mm;

DREMEC BEFESTIGUNGSELEMENTE GMBH						DATE	2016-4-17	DIMENSION	TOLERANCE
TITLE	MINI SUPPORT POST					SCALE	FIT	L≦4	±0.10
PART NAME	GCBP	MOLD NO.	S0318-20	DRAW	JF	UNIT	MM	4＜L≦15	±0.20
PART NO.	SEE TABLE	MATERIAL	SEE TABLE	DESIGN	JF	VERSION	A0	15＜L≦50	±0.30
DWG NO.	E4028	COLOR	SEE NOTES	APPROVAL	FDL	VIEW		50＜L≦100	±0.40