

Kabel Thunderbolt™ 4 40 Gbps PD 3.1 240 W 1 m czarny

Opis

Ten kabel Thunderbolt™ firmy Delock może być używany uniwersalnie i łączy w sobie wszystkie zalety interfejsu Thunderbolt™ 4. Obsługuje transmisję sygnałów USB, DisplayPort, PCI Express i Ethernet oraz umożliwia podłączenie różnych urządzeń, takich jak obudowy zewnętrzne, monitory, czytniki kart i stacje dokujące.

USB 40 Gbps

Kabel pozwala uzyskać przepustowość sięgającą 40 Gbps po podłączeniu urządzeń kompatybilnych. Oczywiście urządzenia USB 3.0 oraz USB 2.0 również można podłączyć.

Podłączenie monitorów DisplayPort

Kabel Delock obsługuje DisplayPort 1.4a, a tym samym umożliwia podłączenie jednego monitora DisplayPort o rozdzielczości ekranu do 8K 60 Hz lub dwóch monitorów o rozdzielczości do 4K 60 Hz każdy.

USB Power Delivery (USB PD 3.1) dostarcza do 240 W

Obsługa standardu Extended Power Range odp. USB Power Delivery 3.1 oznacza, że podłączone urządzenia mogą być zasilane do mocy 240 W (48 V / 5 A) jest możliwe.



Numer artykułu 81249

EAN: 4043619812493

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Szczegóły techniczne

- Złącze: 2 x Thunderbolt™ 4 męski
- Wsteczna zgodność z Thunderbolt™ 3
- Chipset: Etron E-Marker
- Średnica kabla:
 - linia danych 30 + 32 AWG
 - linia zasilania 23 + 34 AWG
- Średnica kabla: ok. 4,8 mm
- Pokrywane złotem złącze
- Potrójnie ekranowany przewód
- Szybkość transmisji danych:
 - Thunderbolt™ 4 do 40 Gbps
 - USB4 do 40 Gbps

DisplayPort 1.4a do 32,4 Gbps
PCI Express 3.0 do 32 Gbps
Thunderbolt™ Networking do 20 Gbps (Peer-To-Peer)
USB 3.2 do 10 Gbps

- Maks. rozdzielczość wyświetlania:
 - 1 x 7680 x 4320 @ 60 Hz
 - 1 x 5120 x 2880 @ 60 Hz
 - 1 x 4096 x 2160 @ 120 Hz
 - 2 x 4096 x 2160 @ 60 Hz(w zależności od systemu i podłączonych urządzeń)
- Obsługuje protokół PCI Express 3.0 (4 tory)
- Obsługuje protokół DisplayPort 1.4a (8 torów, HBR3 oraz MST)
- Obsługa HDR10
- Obsługa HDCP 1.4 oraz 2.3
- Połączenie łańcuchowe maksymalnie 6 urządzeń Thunderbolt™ (układ kaskadowy)
- Transmisja danych i obrazu w jednym kablu
- Dwa kanały; dwukierunkowy transfer danych
- Obsługa Extended Power Range (EPR)
- USB Power Delivery (USB PD 3.1) dostarcza do 240 W (48 V / 5 A)
- Źródło zasilania dla urządzeń Thunderbolt™ 4 z zasilaniem magistrali (maks. 15 W)
- Kolor: czarny
- Długość bez złączami: ok. 1 m

Wymagania systemowe

- Thunderbolt™ kabel

Zdjęcia



Ogólne

Specyfikacja:	HDCP 1.4 HDCP 2.3 HDR10 PCI Express 3.0 Thunderbolt™ 4 USB 40 Gbps USB Power Delivery 3.1 USB4 DisplayPort 1.4a
Styl:	Obie strony identyczne

Interfejs

Złącze 1:	1 x Thunderbolt™ 4 USB Type-C™ męski
Złącze 2:	1 x Thunderbolt™ 4 USB Type-C™ męski

Właściwości techniczne

Napięcie robocze:	48 V
Chipset:	Etron E-Marker
Szybkość transmisji danych:	40 Gbps
Maksymalna rozdzielczość ekranu:	7680 x 4320 @ 60 Hz
Maksymalny prąd:	5 A
Transmisja danych:	Dwukierunkowa

Właściwości fizyczne

Wykończenie pinów:	pozlęcane
Średnica kabla:	linia danych 30 AWG linia danych 32 AWG linia zasilania 23 AWG linia zasilania 34 AWG 4,8 mm

Tarcza:	triple
Długość:	1 m
Kolor:	czarny

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de