Korbki z rękojeścią obrotową

Opis artykułu/ilustracje produktu

NG

Opis

Opis produktu:
Korbki Novo·Grip wyznaczają standardy przyszłości.
Udało nam się sprostać wyzwaniu, zastosowaliśmy najnowocześniejszą technologię zachowując jednoczenie prostotę użytkowania.

Materiał, wersja:
Termoplast czarnoszary. Części stalowe oksydowane.

Wskazówka:
Osłona piasty i obrotowa rękojeść dołączone są luzem.
Montaż polega na wkręceniu osi rękojeści do otworu.
Korbki można ustalać na wałku kołkiem poprzecznym lub śrubą z łbem walcowym DIN 6912 z podkładką DIN 7349, wówczas moment obrotowy przenosi wpust.

Rysunki





© HEINRICH KIPP WERK KG

Korbki z rękojeścią obrotową

Rysunki

Rowek piasty wg DIN 6885-1



Korbki z rękojeścią obrotową

Nr Zamówienia	Wersja	Rozmiar	A	A1	B	D	H	H1	L	L1	L2	Ciężar ok. kg
K0659.3108	Otwór pasowany bez rowka	1	80	104	24	8	29	13	85,5	49	13	0,110
K0659.3110	Otwór pasowany bez rowka	1	80	104	24	10	29	13	85,5	49	13	0,110
K0659.3210	Otwór pasowany bez rowka	2	100	129	29	10	36	13	105	59,5	16	0,210
K0659.3212	Otwór pasowany bez rowka	2	100	129	29	12	36	13	105	59,5	16	0,210
K0659.3312	Otwór pasowany bez rowka	3	125	161	36	12	44	18,5	140	83,5	19,5	0,405
K0659.3314	Otwór pasowany bez rowka	3	125	161	36	14	44	18,5	140	83,5	19,5	0,405

Nr Zamówienia	Wersja	Rozmiar	A	A1	B	D	H	H1	L	L1	L2	B3	T	Ciężar ok. kg
K0659.310802	Otwór pasowany z rowkiem	1	80	104	24	8	29	13	85,5	49	13	2	9	0,110
K0659.311003	Otwór pasowany z rowkiem	1	80	104	24	10	29	13	85,5	49	13	3	11,4	0,110
K0659.321003	Otwór pasowany z rowkiem	2	100	129	29	10	36	13	105	59,5	16	3	11,4	0,210
K0659.321204	Otwór pasowany z rowkiem	2	100	129	29	12	36	13	105	59,5	16	4	13,8	0,210
K0659.331204	Otwór pasowany z rowkiem	3	125	161	36	12	44	18,5	140	83,5	19,5	4	13,8	0,405
K0659.331405	Otwór pasowany z rowkiem	3	125	161	36	14	44	18,5	140	83,5	19,5	5	16,3	0,405

Nr Zamówienia	Wersja	Rozmiar	A	A1	B	SW	H	H1	L	L1	L2	Ciężar ok. kg
K0659.4108	Czworokąt wewnętrzny	1	80	104	24	8	29	13	85,5	49	13	0,110
K0659.4110	Czworokąt wewnętrzny	1	80	104	24	10	29	13	85,5	49	13	0,110
K0659.4210	Czworokąt wewnętrzny	2	100	129	29	10	36	13	105	59,5	16	0,210
K0659.4212	Czworokąt wewnętrzny	2	100	129	29	12	36	13	105	59,5	16	0,210
K0659.4312	Czworokąt wewnętrzny	3	125	161	36	12	44	18,5	140	83,5	19,5	0,405
K0659.4314	Czworokąt wewnętrzny	3	125	161	36	14	44	18,5	140	83,5	19,5	0,405

© HEINRICH KIPP WERK KG