

Przewodu antenowego męski N do męski N LMR/CFD100 1 m low loss

Opis

Kabel antenowy firmy Delock nadaje się do podłączania komponentów technologii radiowej.



1 m

Numer artykułu 90472

EAN: 4043619904723

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x N męski >
 - 1 x N męski
- Impedancja: 50 Ohm
- Typ przewodu: LMR100
- Typ kabla: koncentryczny
- Tłumienie przewodu: 0,99 dB @ 2 GHz na metr
- Średnica kabla: ok. 2,79 mm
- Kolor przewodu: czarny
- Najmniejszy promień skrętu: 6,4 mm
- Długość ze złączami (L): ok. 1 m


Wymagania systemowe

- Urządzenie z jednym wolnym portem bądź N

Zawartość opakowania

- Przewód antenowy

Zdjęcia



Ogólne

Styl:	Obie strony identyczne
-------	------------------------

Interfejs

Złącze 1:	1 x N męski
Złącze 2:	1 x N męski

Właściwości techniczne

Impedancja:	50 Ohm
-------------	--------

Właściwości fizyczne

Kategoria kabla:	koncentryczny
Typ przewodu:	LMR100
Kolor przewodu:	czarny
Długość kabla ze złączem:	1 m

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de

