

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

FL 10 P 8W 1K2LM 830 PS SY100 BK

FLOODLIGHT 10 | Uniwersalny naświetlacz o strumieniu świetlnym do 1200 lm



Obszary zastosowań

- Zamiennik naświetlaczy do żarówek halogenowych
- Zastosowania zewnętrzne (IP66)
- Konstrukcja zgodna z normą EN 60598-2-24 dotyczącą zagrożenia pożarowego, np. poprzez nagromadzenie pyłów
- Strefy publiczne
- Elewacje budynków
- Tereny budowy
- Parking
- Ogrody i balkony

Zalety produktu

- Zawór odpowietrzający optymalizujący wymianę powietrza, bez uszczerbku dla stopnia ochrony IP
- Wysoka wszechstronność dzięki wybieranym stopniom mocy (Multi Lumen) na obudowie
- Solidna dławnica kablowa ze zintegrowaną funkcją bariery wodnej
- Bezpieczne i bardzo równomierne oświetlenie dzięki wykonanemu ze szkła hartowanego matowemu kloszowi
- Jasna, odporna i trwała
- Oszczędność energii aż do 90% (w porównaniu z naświetlaczami z lampami halogenowymi)
- Brak górnego współczynnika rozsyłu światła (ULOR 0%) w przypadku zamontowania pod kątem 0°

Cechy produktu

- Wysoka skuteczność świetlna: do 145 lm/W
- Stopień ochrony: IP66
- Fabrycznie zainstalowany, elastyczny przewód o długości 1 m (H05RN-F), 3 x 1,0 mm²
- Odbłyśnik, symetryczny rozsył światła z kątem rozsyłu 100° x 100°
- Zaciski montażowe z kątem 30° i szerokim obszarem obrotu


DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE


Moc nominalna	8 W / 6 W
Napięcie znamionowe	220...240 V
Częstotliwość sieciowa	50...60 Hz
Prąd znamionowy	40/30 mA
Początkowy prąd rozruchowy	7.64 A
Prąd rozruchowy, czas T	19.6 μs
Maks. liczba opraw w jednym obwodzie B16 A	98
Maks. liczba opraw w jednym obwodzie C10 A	78
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16	125
Współczynnik mocy λ	> 0,90
Całkowite zniekształcenie harmoniczne	< 20 %
Klasa ochrony	I
Odporność na napięcie udarowe (L-N)	2 kV
Odporność na nap. udarowe (L/N-uziom)	4 kV
Tryb pracy	Integrated LED driver

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	1100 lm / 780 lm
Skuteczność świetlna	133 lm/W
Temperatura barwowa	3000 K
Barwa światła (oznaczenie)	Warm White
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	80
Standardowe odchylenie dopasowania barw	5 sdcn
Wartość efektu stroboskopowego SVM	≤0.9
Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62778	RG1
Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62471	RG1
Kąt rozsyłu światła	100 ° x 100 °



FL 10 P 8W 1K2LM 830 PS SY100 BK



FL 10 P 8W 1K2LM 830 PS SY100 BK

WYMIARY I WAGA

Długość	136,00 mm
Szerokość	36,00 mm
Wysokość	127,00 mm
Masa produktu	420,00 g
Długość przewodów	1000 mm



FL 10 P SY100

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Czarny
Kolor obudowy	Czarny

Numer RAL [PIM]	RAL 9017
Materiał	Aluminum
Materiał osłony	Szkło
Materiał powierzchni emitującej światło	Szkło
Próba palności zgodnie z IEC 60695-2-12	650 °C
Zawartość rtęci	0.0 mg

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-30...+50 °C
Zakres temperatury magazynowania	-40...+70 °C
Typ połączeń	Cable, 3-pole
Typ zabezpieczenia	IP66
Klasa IK (odporność na uderzenia) [PIM]	IK07
Klasa korozyjności zgodnie z PN - EN 12944	C4
Ściemnialna	Nie
Rodzaj montażu	Surface
Miejsce montażu	Ściana / Sufit / Podłoga
Obszar zastosowania	Na zewnątrz
Regulowany	Tak
Ze źródłem światła	Tak
Wymienne źródło światła	Nie

Trwałość

Trwałość L70/B50 @ 25 °C	100000 h ¹⁾
Trwałość L80/B10 @ 25 °C	75000 h ¹⁾
Trwałość znamionowa L80/B50 przy 25°C	70000 h
Trwałość L90/B10 @ 25 °C	35000 h

1) t[h]: L70 / B50 @ 25°C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25°C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25°C (Ta)

UKŁAD ZASILAJĄCY

Prąd wyjściowy	68 mA
ECG (SE) - wartość tętnienia prądu	< 20 %

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE / CB / ENEC / EAC / UKCA / EPD
Ograniczona temperatura powierzchni	Tak
Zebezpieczenie przed uderzeniami piłki	Nie
EPD	LEDV-00031-V01.01-EN

INFORMACJE DODATKOWE

Dodatkowe funkcje	MULTI SELECT
-------------------	--------------

Porady dotyczące bezpieczeństwa

– Maks. powierzchnia obciążenia wiatrem 0,012 m²

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	G11193706_UI_Floodlight_08W-41W
	Informacje prawne	Insert_LSI_Floodlight_8_41w_G11195967
	Informacje prawne	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Informacje prawne	Safety Insert G11205496
	Informacje prawne	Legal Insert G11257402
	Deklaracje zgodności	FLOODLIGHT GEN4
	Deklaracje zgodności UKCA	FLOODLIGHT GEN4
Pliki i dane fotometryczne		Nazwa dokumentu
	Plik IES (IES)	FL 10 P 8W 1K2LM 830 PS SY100 BK
	Plik LDT (Eulumdat)	FL 10 P 8W 1K2LM 830 PS SY100 BK
	Plik ULD (DIALux)	FL 10 P 8W 1K2LM 830 PS SY100 BK
	Plik ROLF (RELUX)	FL 10 P 8W 1K2LM 830 PS SY100 BK
	Plik UGR (tabela UGR)	FL 10 P 8W 1K2LM 830 PS SY100 BK
	Krzywa światłości, typ stożka	FL 10 P 8W 1K2LM 830 PS SY100 BK
	Krzywa światłości, wykres biegunowy	FL 10 P 8W 1K2LM 830 PS SY100 BK
Pliki CAD/BIM		Nazwa dokumentu
	BIM Revit 3D	Floodlight G4

Pliki CAD/BIM	Nazwa dokumentu
 CAD STEP 3D	FL G4 8W



DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4099854305689	Składane pudełko 1	62 mm x 143 mm x 138 mm	471.00 g	1.22 dm³
4099854305696	Karton wysyłkowy 12	390 mm x 300 mm x 163 mm	6144.00 g	19.07 dm³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

DODATKOWE INFORMACJE KATALOGOWE

							230Vac		
A	B	C	Key				C10A	B16A	C16A
8W	68	48	5.5	2x M4		0.012m ²	78	98	125
17W	78	58	6.5	2x M5		0.015m ²	81	102	131
41W	108	78	8.5	2x M6		0.025m ²	40	60	64



		
FL 10 P 00W KULAM 000 PS SY100	0 00 / 780 00	0 00 / 1100 00
FL 10 P 00W KULAM 000 PS SY100	0 00 / 800 00	0 00 / 1000 00
FL 10 P 00W KULAM 000 PS SY100	0 00 / 800 00	0 00 / 1000 00
FL 20 P 17W KULAM 000 PS SY100	11 00 / 1400 00	10 00 / 2200 00
FL 20 P 17W KULAM 000 PS SY100	11 00 / 1400 00	10 00 / 2200 00
FL 30 P 17W KULAM 000 PS SY100	11 00 / 1900 00	10 00 / 2400 00
FL 30 P 17W KULAM 000 PS SY100	22 00 / 2070 00	40 00 / 1000 00
FL 50 P 41W GRUM 000 PS SY100	22 00 / 4000 00	40 00 / 3000 00
FL 50 P 41W GRUM 000 PS SY100	22 00 / 4000 00	40 00 / 3000 00

Odnośniki / linki

– Gwarancja, patrz www.ledvance.pl/gwarancja

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.