

ETHERLINE® LAN 200 Cat.5e

Kabel Ethernet kategorii 5e, klasa D – sprawdzony do 200 MHz


Kabel danych kategorii 5e, klasa D – sprawdzony do 200 MHz

Info

CPR: informacje pod adresem www.lapppolska.pl

LAPP KABEL STUTTGART ETHERLINE® LAN 200 U/UTP Cat.5e

LAPP KABEL STUTTGART ETHERLINE® LAN 200 F/UTP Cat.5e



Niepodtrzymywanie płomieni



Bezhalogenowe



Sygnały zakłócające

Korzyści

Kable LAN do strukturalnego okablowania budynków zgodnie z EN 50173 i ISO/IEC 11801

Zakres zastosowania

W miejscach, w których występuje bardzo duża gęstość połączeń z terminalami

Do okablowania biur, budynków administracyjnych i laboratoriów w obszarze trzecim (okablowanie poziome).

Długość przewodu strukturalnego w obszarze trzecim (powierzchnie poziome, podłogi) nie powinna przekraczać 100 m zgodnie z ISO/IEC 11801 i standardami EN 50173 (90 m w korytach kablowych + 10 m w miejscach pracy)

Cechy produktu

Transmisja danych cyfrowych i analogowych

IEEE 802.3: 10/100/1000Base-T

Samogasnący zgodnie z IEC 60332-1-2

Normy i aprobaty

Kable LAN kat. 5e firmy Lapp Kabel przeznaczone do "strukturalnych systemów okablowania" są zgodne z EIA/TIA-568 i TSB36, jak również ISO/IEC 11801 i EN 50173 (klasa D)

Budowa produktu

Żyłka jednodrutowa 4x2xAWG24/1

Ostania aktualizacja (20.02.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Zarządzanie produktem <http://lapppoland.lappgroup.com>

Aktualne dane w pliku Dane techniczne.

PN 0456 / 02_03.16

ETHERLINE® LAN 200 Cat.5e

U/UTP: brak ekranu ogólnego i brak ekranowania par

F/UTP: ekran ogólny z laminowanej folii aluminiowej

SF/UTP: ekran ogólny z laminowanej folii aluminiowej i plecionki z cynowanych drucików miedzianych

Płaszcz zewnętrzny w wersji z PVC (szary RAL 7035) lub LSZH (pomarańczowy RAL 2003)

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000830

Opis klasy ETIM 5.0: Przewody do transmisji danych

Klasyfikacja ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000830

ETIM 6.0 Class-Description: kabel danych

Minimalny promień gięcia:

Podczas montażu: 8 x średnica zewnętrzna

Połączenia nieruchome: 4 x średnica zewnętrzna

Impedancja falowa:

100 Ω $\pm$ 15%

Zakres temperatury:

Podczas montażu: 0°C do +50°C

Połączenie stałe: Od -20°C do +60°C

Wskazówka

Rodzaj opakowania: bęben

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

ETHERLINE® LAN 200 Cat.5e

Numer katalogowy	Oznaczenie wyrobu	Liczba par i rozmiar AWG żyły	Średnica żył w mm	Średnica zewnętrzna mm	Kolor	Indeks miedzi [kg/km]	Waga [kg/km]
2170951	ETHERLINE LAN Cat.5e SF/UTP 4x2xAWG24	4 x 2 x AWG24/1	1,05	6.3	szary	28	46

ETHERLINE® LAN 200 Cat.5e