

Adapter USB Typ-A do szeregowego RS-422/485 DB9 z zabezpieczeniem przepięć 600 W i rozszerzonym zakresem temperatur.

Opis

Adapter Delock USB Typ-A do szeregowego RS-422/485 nadaje się do wszystkich portów szeregowych, np. sterowania, fieldbus, urządzeń pomiarowych, komputerów, drukarek itp.

Zabezpieczenia

Adapter zabezpiecza się sam i przypięte urządzenia przez ładunkami elektrostatycznymi i przepięciami.

Rozszerzony zakres temperatur

Adapter z dużą niezawodnością obsługuje rozszerzony zakres temperatur nawet w wymagających środowiskach.



1.5 m

Numer artykułu 64055

EAN: 4043619640553

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - Kabel:
 - 1 x USB Typ-A męski
 - 1 x męski szeregowy RS-422/485 DB9
 - Kostka połączeniowa:
 - 1 x żeński szeregowy RS-422/485 DB9
 - 1 x RS-422/485 5-pinowa kostka połączeniowa
- Chipset: FTDI FT232R
- Automatyczne sterowanie przepływem danych
- Transfer danych: asynchroniczna, full duplex, half duplex
- Szybkość transmisji danych do 921,6 Kbps
- Obsługuje Modbus
- Zabezpieczenie ESD ± 15 kV na wszystkich pinach sygnałowych
- Ochrona przed przepięciami: 600 W impulsu szczytowego (TVS)
- 3 x Wskaźnik LED zasilania i aktywności
- Materiał obudowy: plastik
- Kolor: niebieski
- Temperatura robocza: $-40^{\circ}\text{C} \sim 85^{\circ}\text{C}$
- Wilgotność względna: 5 - 95% (bez kondensacji)
- Długość kabla ze złączem: ok. 1,5 m
- Plug & Play

Wymagania systemowe

- Linux Kernel 4.6 lub nowszy
- Mac OS 10.14.1 lub nowszy
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Komputer osobisty lub laptop z wolnym portem USB Typ-A

Zawartość opakowania

- Konwerter USB Typ-A do RS-422/485
- Sterowniki na CD
- Kostka połączeniowa

Zdjęcia



64055	DB9 Buchse/Female		Terminalblock/Terminal Block	
	RS-422	RS-485	RS-422/RS-485	
1	Transmit (A+)	T/R (A+)	T/R (A+)	
2	Transmit (B-)	T/R (B-)	T/R (B-)	
3	Receive (A+)	NC	Receive (A+)	
4	Receive (B-)	NC	Receive (B-)	
5	Signal GND (SG)	Signal GND (SG)	Signal GND (SG)	

Ogólne

Funkcja :	Plug & Play
Specyfikacja:	RS-422 / RS-485 (EIA / TIA) USB 2.0
Obsługiwany system operacyjny:	Linux Kernel 2.6 lub nowszy Mac OS 10.14.1 lub nowszy Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows Server 2012 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2016 Windows 11
Wskaźnik LED:	3 x PWR / RXD / TXD
Ochrona:	ESD (Electrostatic Discharge) 600 W impulsu szczytowego

Interfejs

Złącze 1:	1 x USB 2.0 Typ-A męski
Złącze 2:	1 x Serial RS-422/485 DB9 male
Złącze 3:	1 x 5-pinowa kostka połączeniowa

Właściwości techniczne

Chipset:	FTDI 232R
Szybkość transmisji danych:	921,6 Kbps
Temperatura robocza:	-40 °C ~ 85 °C
Wilgotność:	5 ~ 95 %

Transmisja danych:	asynchronous full duplex Half duplex differential
UART:	USB to serial UART
Rezystor:	Termination resistors 120 Ω
Obsługa:	Modbus

Właściwości fizyczne

Rdzeń ferrytowy:	1 x
Obudowa kolor:	niebieski
Materiał obudowy:	Plastik
Kolor przewodu:	przezroczysty
Długość kabla ze złączem:	1,5 m
Wykończenie pinów:	pozlacane
Typ śrubek:	#4-40 UNC
Tarcza:	double
Długość:	55 mm
Szerokość:	36 mm
Wysokość:	16 mm
LED kolor:	czerwony zielony żółty

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de