

Kabel antenowy RP-TNC żeński grodzi do I-PEX Inc., MHF® I męski 1.37 20 cm odporny na zachłapania

Opis

Kabel antenowy firmy Delock nadaje się do podłączania komponentów technologii radiowej.

Łącze odporne na rozłania jest uzyskanie przez rowek w płycie bazowej i uszczelnienie na przekroju RP-TNC.



Numer artykułu 88464

EAN: 4043619884643

Kraj pochodzenia:
Taiwan, Republic of
China

Opakowanie: Torba na
zamek błyskawiczny

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x RP-TNC koncentryczny żeński
 - 1 x I-PEX Inc., MHF® I męskie
- Impedancja: 50 Ohm
- Przewód: koncentryczny
- Typ przewodu: 1.37
- Tłumienie przewodu: 2,5 dB @ 2,4 GHz na metr
- Kolor przewodu: czarny
- Najmniejszy promień skrętu: 9 mm
- Długość kabla ze złączem: ok. 20 cm

Wymagania systemowe

- Urządzenie z jednym wolnym portem RP-TNC bądź I-PEX Inc., MHF® I

Zawartość opakowania

- Kabel
- Pierścień blokujący, nakrętka śrubki, uszczelką

Zdjęcia



Interfejs

Złącze 1:	1 x RP-TNC koncentryczny żeński
Złącze 2:	1 x I-PEX Inc., MHF® I męskie

Właściwości techniczne

Impedancja:	50 Ω
-------------	------

Właściwości fizyczne

Kategoria kabla:	koncentryczny
Typ przewodu:	1.37
Tłumienie przewodu:	2,5 dB @ 2,4 GHz na metr
Kolor przewodu:	czarny
Długość kabla ze złączem:	20 cm
Najmniejszy promień skrętu:	9 mm
Średnica kabla:	1.37 mm

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de

