

RAD-CAB-PFP600-25 - Kabel koncentryczny



5606126

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5606126>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Kabel antenowy, średnica zewnętrzna: 15 mm (0,6 in.), przewód wewnętrzny: sztywny, tłumienność: 1,0 / 1,3 / 2,0 dB przy 0,9 / 2,4 / 5,8 GHz, złącze: 2 x N (męskie), długość kabla: 7,5 m (25 ft.)



Korzyści

- Niska tłumienność
- Odporność na promieniowanie UV
- Do stosowania na zewnątrz pomieszczeń

Dane handlowe

Numer artykułu	5606126
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	DNC6A3
Klucz produktu	DNC6A3
GTIN	4046356683937
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	2 200 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	1 677 g
Numer taryfy celnej	85442000
Kraj pochodzenia	Informacje o kraju pochodzenia są dostarczane wraz z przesyłką.

RAD-CAB-PFP600-25 - Kabel koncentryczny



5606126

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5606126>

Dane techniczne

Wskazówki

Wskazówka dotycząca zastosowania

Wskazówka dotycząca zastosowania

Wyłącznie do użytku przemysłowego

Właściwości produktu

Typ produktu

Kabel koncentryczny

Parametry elektryczne

Zakres częstotliwości

400 MHz ... 5,8 GHz

Impedancja

50 Ω

Dane przyłączeniowe

Przylącze złącza wtykowego

Rodzaj przylącza

N(m)

Wskazówki

obustronna

Kabel/przewód

Długość przewodów

7,5 m

Typ przewodu

PFP-600

plaszcz zewnętrzny, kolor

czarny

868 / 900 MHz

1 dB

2,4 GHz

1,3 dB

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)

-40 °C ... 85 °C

Temperatura otoczenia (składowanie/transport)

-40 °C ... 70 °C

RAD-CAB-PFP600-25 - Kabel koncentryczny



5606126

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5606126>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-15.0	27060310
ECLASS-13.0	27060310

ETIM

ETIM 10.0	EC001682
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta”. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Lead(nr CAS: 7439-92-1)
SCIP	cbaa8f2e-cbef-4c71-bffe-dfca3f8241b9