

RAD-CAB-RG213-40 - Kabel koncentryczny



2867377

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2867377>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Kabel antenowy, średnica zewnętrzna: 10 mm, przewód wewnętrzny sztywny, tłumienność: 2,9 dB przy 900 MHz, złącze: 2 x N (męskie), długość kabla: 12 m



Korzyści

- Odporność na promieniowanie UV
- Do stosowania na zewnątrz pomieszczeń

Dane handlowe

Numer artykułu	2867377
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	DNC6A3
Klucz produktu	DNC6A3
GTIN	4017918931735
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	1 922 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	1 884,5 g
Numer taryfy celnej	85442000
Kraj pochodzenia	US

RAD-CAB-RG213-40 - Kabel koncentryczny



2867377

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2867377>

Dane techniczne

Wskazówki

Wskazówka dotycząca zastosowania

Wskazówka dotycząca zastosowania

Wyłącznie do użytku przemysłowego

Właściwości produktu

Typ produktu

Kabel koncentryczny

Parametry elektryczne

Zakres częstotliwości

0,1 GHz ... 1 GHz

Impedancja

50 Ω

Dane przyłączeniowe

Przyłącze złącza wtykowego

Rodzaj przyłącza

N(m)

Wskazówki

obustronna

Rodzaj przyłącza

N(m)

Dane materiału

plaszcz zewnętrzny, materiał

PE

Kabel/przewód

Długość przewodów

12 m

Typ przewodu

RG-213U

Zewnętrzna średnica przewodu

10,00 mm

plaszcz zewnętrzny, materiał

PE

plaszcz zewnętrzny, kolor

czarny

Promień gięcia długotrwale

127,00 mm

868 / 900 MHz

2,88 dB

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)

-40 °C ... 80 °C

Temperatura otoczenia (składowanie/transport)

-40 °C ... 70 °C

RAD-CAB-RG213-40 - Kabel koncentryczny



2867377

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2867377>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-13.0	27060310
ECLASS-15.0	27060310

ETIM

ETIM 10.0	EC001682
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta”. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Lead(nr CAS: 7439-92-1)
SCIP	cafc1bb5-1399-4a4d-b683-c72586941cc6