



Qoltec Kabel DisplayPort v2.1 męski | DisplayPort v2.1 męski | 8K | 40G | 2m

Kod produktu: 52732

Kabel DisplayPort 2.1 DP40 z obsługą UHBR10 oferuje przepustowość do 40 Gb/s, umożliwiając przesyłanie obrazu w wysokiej rozdzielczości, w tym 8K, przy zachowaniu stabilnej transmisji dzięki ekranowanej konstrukcji.

CZAS NA LEPSZĄ JAKOŚĆ OBRAZU I DŹWIĘKU



Idealny Do Multimediiów, Pracy i Gier - 8K, DP40 i UHBR10

Odkryj nową jakość obrazu i dźwięku z kablem DisplayPort 2.1 DP40. Dzięki obsłudze technologii UHBR10 oraz przepustowości do 40 Gb/s kabel umożliwia stabilną transmisję sygnału w wysokiej rozdzielczości, w tym do 8K. To doskonałe rozwiązanie do pracy, multimediiów oraz gamingu, gdzie liczy się płynny obraz, szczegółowość i niezawodne połączenie. Ekranowana konstrukcja pomaga ograniczyć zakłócenia, zapewniając stabilną pracę i wysoką jakość przesyłanego sygnału.

TWÓJ KLUCZ DO DOSKONAŁEGO OBRAZU I DŹWIĘKU



Kabel 8K, Kompatybilny z Telewizorem, Laptopem i Kino Domowe

To praktyczny wybór dla użytkowników, którzy oczekują wysokiej jakości obrazu, płynnej pracy i niezawodnego połączenia na co dzień. Kabel sprawdzi się zarówno w domowym stanowisku multimedialnym, jak i w bardziej wymagającej konfiguracji komputerowej.

- **Obsługa rozdzielczości do 8K** - szczegółowy obraz i wysoka jakość wyświetlania,
- **Przepustowość do 40 Gb/s**, - szybka i stabilna transmisja sygnału,
- **Standard DP40 / UHBR10** - nowoczesne rozwiązanie dla wymagających użytkowników,
- **Transmisja obrazu i dźwięku jednym przewodem** - wygodne połączenie bez dodatkowych kabli audio,
- **Szeroka kompatybilność** - możliwość podłączenia komputera, laptopa, monitora, projektora, stacji dokującej lub karty graficznej z portem DisplayPort,
- **Ekranowana konstrukcja** - ogranicza zakłócenia i wspiera stabilną pracę urządzeń.

DISPLAYPORT 2.1 – PERFEKCYJNY WYBÓR DLA PRACY I ROZRYWKI



Wersja 2.1 – Przepustowość do 40 Gb/s i Obsługa 8K

Kabel DisplayPort 2.1 DP40 to nowoczesne rozwiązanie dla użytkowników, którzy oczekują wysokiej jakości obrazu, stabilnej transmisji i płynnego działania. **Dzięki obsłudze UHBR10 oraz przepustowości do 40 Gb/s umożliwia przesyłanie sygnału w wysokiej rozdzielczości, w tym do 8K**, sprawdzając się zarówno podczas pracy, oglądania multimedialnych treści, jak i grania. W porównaniu ze starszymi wersjami standardu, DisplayPort 2.1 DP40 oferuje wyższą przepustowość i lepsze możliwości obsługi wymagających konfiguracji ekranowych.

ELASTYCZNA KONSTRUKCJA, NIEZAWODNY SYGNAŁ



Ekranowanie, CCS i 30AWG - stabilna transmisja i wygodne użytkowanie

Ekranowana konstrukcja kabla pomaga ograniczyć wpływ zakłóceń elektromagnetycznych, zapewniając stabilną transmisję obrazu i dźwięku nawet przy intensywnym użytkowaniu.

Przewód wykonany w technologii CCS, czyli ze stali pokrytej miedzią, łączy odpowiednią wytrzymałość mechaniczną z dobrą przewodnością sygnału, a przekrój 30AWG sprawia, że kabel pozostaje elastyczny i wygodny w codziennym użytkowaniu.

ZAUFANIE POTWIERDZONE GWARANCJĄ

Produkt objęty 2-letnią gwarancją
Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? **Nasze rozwiązania nastawione są na spełnienie Twoich oczekiwań.** Każdy z oferowanych przez nas kabli w standardzie DisplayPort objęty jest 24 miesięczną gwarancją obowiązującą od dnia zakupu.

DANE TECHNICZNE

Producent	Qoltec
Typ	DisplayPort męski / DisplayPort męski
Standard	DP v2.1
Klasa	DP40 / UHBR10
Przepustowość	40 Gb/s
Przekrój AWG	30AWG
Budowa żyły	CCS
Rozdzielczość	8K
Przeznaczenie	laptop, PC
Informacje dodatkowe	Ekranowany Obsługiwana rozdzielczość i częstotliwość odświeżania zależą od parametrów urządzenia źródłowego, monitora oraz zastosowanych ustawień
Pozostałe parametry	
Kolor	Czarny
Długość kabla	2 m
Temperatura pracy	-20 C ~ +60
Opakowanie	Blister
Zawartość opakowania	1 x Kabel Displayport
Głębokość / Długość opakowania [mm]	20
Wysokość opakowania [mm]	240
Szerokość opakowania [mm]	205
Waga netto [kg]	0.100
Waga brutto [kg]	0.114
Gwarancja	24 miesiące
Kod EAN	5901878527321