

Kabel antenowy RP-SMA żeński grodzi do I-PEX Inc., MHF[®] I męski 1.13 50 cm długość gwintu 10 mm

Opis

Kabel antenowy firmy Delock sygnałowy do urządzeń wewnętrznych.



Numer artykułu 88408

EAN: 4043619884087

Kraj pochodzenia:
Taiwan, Republic of
China

Opakowanie: Torba na
zamek błyskawiczny

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x RP-SMA żeński grodzi >
 - 1 x I-PEX Inc., MHF[®] I męskie
- Długość gwintu: 10 mm
- Impedancja: 50 Ohm
- Przewód: koncentryczny
- Typ przewodu: 1.13
- Tłumienie przewodu: 3,2 dB @ 2,4 GHz na metr
- Średnica kabla: ok. 1,13 mm
- Najmniejszy promień skrętu: 4,5 mm
- Kolor przewodu: szary
- Długość kabla ze złączem: ok. 50 cm

Wymagania systemowe

- Urządzenie z jednym wolnym portem RP-SMA bądź I-PEX Inc., MHF[®] I

Zawartość opakowania

- Kabel
- Nakętka i pierścień blokujący

Zdjęcia



Interfejs

Złącze 1:	1 x Żeńska złączka RP-SMA bulkhead
Złącze 2:	1 x I-PEX Inc., MHF® I męskie

Właściwości techniczne

Impedancja:	50 Ω
-------------	------

Właściwości fizyczne

Długość gwintu:	10 mm
Kategoria kabla:	koncentryczny
Typ przewodu:	1.13
Tłumienie przewodu:	3.20 dB @ 2.4 GHz per meter
Kolor przewodu:	czarny
Długość kabla ze złączem:	50 cm
Najmniejszy promień skrętu:	4,5 mm
Średnica kabla:	1,13 mm

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de

