




Przewód z gniazdem

ADOAH050VAS0005E05



Aplikacja		
Konstrukcja		bezsilikonowy; styki pozłacane; możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi
Aplikacja		strefy aseptyczne i wilgotne w przemyśle spożywczym
Bezsilikonowy		tak
Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	< 60 AC/DC
Klasa ochrony		II
Maks. całkowity prąd obciążenia	[A]	4
Całkowita obciążalność prądowa (UL)	[A]	3
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...100
Uwaga dot. temperatury otoczenia		cULus: ...50 °C
Temperatura otoczenia (dla pracy w łańcuchach kablowych)	[°C]	5...100
Uwaga dot. temperatury otoczenia		cULus: ...50 °C
Temperatura składowania	[°C]	-25...55
Wilgotność przechowywania	[%]	10...100
Inne warunki klimatyczne przechowywania zgodnie z podaną klasą		1K22/ DIN 60721-3-1
Ochrona		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K



Przewód z gniazdem

ADOAH050VAS0005E05

Dane mechaniczne			
Waga	[g]	238,5	
Odlewany materiał obudowy		PVC	
Materiał nakrętki		stal nierdzewna (1.4404 / 316L)	
Materiał uszczelnienia		EPDM	
Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi		tak	
Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi	Promień zgięcia przy zastosowaniu łańcucha kablowego	min. 10 x średnica kabla	
	Prędkość przesuwu	max. 3,3 m/s dla długości poziomej drogi przesuwu 5 m i max. przyspieszenia 5 m/s²	
	Cykle zginania	> 1 Mio.	
	Odształcenie przy skręcaniu	± 180 °/m	

Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.

Połączenie elektryczne	
Przewód: 5 m, PVC, kolor pomarańczowy, Ø 5,1 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)	

Połączenie elektryczne - Gniazdo	
Konektor: 1 x M12, kątowy; kodowanie: A; Materiał obudowy: PVC, kolor pomarańczowy; Nakrętka: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); uszczelnienie: EPDM; Styki: połączane; Moment dokręcający: 0,6...1,5 Nm	

Podłączenie	
	1 2 3 4 5 BN WH BU BK GY
BK =	Kolory żył :
BN =	czarny
BU =	brązowy
GY =	niebieski
WH =	szary
	biały