

DLRO2

Ducter™ Miernik Małych Rezystancji 2 A

Podręcznik Szybkiego Startu



Niniejszy Podręcznik Szybkiego Startu zapewnia podstawowe informacje dot. obsługi na przykładzie wybranych testów. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z Podręcznikiem Użytkownika miernika małych rezystancji DLRO2.

Nawigacja:






Indywidualne tryby pomiarowe:

 Tryb długich przewodów pomiarowych	Pomiar ręczny		
	AUTO Pomiar automatyczny	AUTO 	
 Standardowy tryb rezystancji Pomiar ręczny			
 Standardowy tryb rezystancji Pomiar automatyczny	AUTO 	AUTO 	
	AUTO 	AUTO 	
 Pomiar indukcyjny			



Klawisze funkcyjne
spełniają różne funkcje,
zgodnie ze wskazaniem
na wyświetlaczu

Rozpocznij pomiar poprzez
wcisnięcie przycisku TEST



LUB



Pomiar
w trybie
ciągłym



LUB



LUB




Wyświetl wynik pomiaru prądu
zgodnym i odwrotnym



LUB



LUB



LUB



LUB



Wciśnij TEST,
aby zakończyć

Auto Stop





Megger Sp. z o.o.
ul. Słoneczna 42 A
05-500 Star Iwiczna

T: 22 2 809 808
E: info.pl@megger.com

www.pl.megger.com

Urządzenie produkowane w Wielkiej Brytanii.

Dane techniczne mogą ulec zmianom.

„Megger” jest strzeżonym znakiem towarowym.

Znak słowny i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi, należącymi do Bluetooth SIG, Inc. i są używane na podstawie licencji.

DLR02--2012-887-QS-PL_V01

07 2020

© Megger 2020