

Magnetyczna podstawa – kabel dokujący USB Typ-A żeński do USB Type-C™ męski 10 Gbps, 1,2 m

Opis

Ten przewód dokujący USB 10 Gbps firmy Delock, wyposażony w magnetyczną podstawę, jest najbardziej odpowiedni do urządzeń USB, które należy podłączać w pozycji pionowej, np. kamery internetowe.



Numer artykułu 64365

EAN: 4043619643653

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ męski
 - 1 x USB 10 Gbps Typ-A żeński
- Średnica kabla:
 - linia danych 30 AWG
 - linia zasilania 24 AWG
- Prąd wyjściowy: maks. 1,5 A
- Średnica kabla: ok. 4,0 mm
- Szybkość transmisji danych do 10 Gbps
- Magnetyczny spód
- Kolor: czarny
- Długość kabla: ok. 1,2 m
- Wymiary: średnica ok. 85 mm, wysokość ok. 38 mm

Zawartość opakowania

- Podstawa magnetyczna, długość kabla ok. 1,2 m

Interfejs

Złącze 1:	1 x USB 10 Gbps Type-C™ męski
Złącze 2:	1 x USB 10 Gbps Typ-A żeński

Właściwości techniczne

Szybkość transmisji danych:	USB 10 Gbps do 10 Gb/s
-----------------------------	------------------------

Właściwości fizyczne

Długość kabla:	1,2 m
Średnica:	85 mm
Wysokość:	38 mm
Kolor:	czarny

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de

