




~DIN 7504 N

Norme abrogée

ecosyn®-drill

560 HV



1) Pointe de perçage matricée

BN 11904

Vis autoperceuses à tête cylindrique bombée

~forme N, à huit pans creux

Acier cémenté trempé 560 HV

zingué-bleu



ISO 4042

Éléments d'assemblage trempés et revenus ≥ 360 HV ainsi que les éléments d'assemblage cimentés, trempés et revenus avec revêtements galvaniques: risque de fragilisation par l'hydrogène! D'autres indications sur les risques résiduels se trouvent dans l'introduction.

Article#	Customer Article#	d ₁	d ₂ max.	k max.		t max.	A~		L
3508075		ST 3,5	6,9	2,8	S1	1,75	3,2	1,3-2,25	9,5
3060679									13
3060680									16
3060681									19
3060682		(ST 3,9)	7,5	3	S1	2,05	3,5	1,3-2,4	13
3060683									16
3060684									19
3508076									25
3060685		ST 4,2	8,2	3,45	S2	2,25	4,5	1,4-3	13
3060686									16
3060688									19
3060689									25
3508077									32
3508078									38
3060690		ST 4,8	9,5	3,65	S2	2,45	4,8	1,6-4,4	16
3060691									19
3060692									25
3060693									32
3508079									38
3508080									45
3508081									50