


IFM220



Czujnik indukcyjny

IFK3004BANKG/M/4M/ZH



Cechy produktu

Wykonanie elektryczne	NPN
Funkcja wyjścia	normalnie otwarte
Strefa działania [mm]	4
Obudowa	Obudowa gwintowana
Wymiary [mm]	M12 x 1 / L = 75

Aplikacja

Konstrukcja	Zwiększony zasięg działania
Aplikacja	Do zastosowań w aplikacjach mobilnych i trudnych

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	10...36 DC
Pobór prądu [mA]	< 10
Klasa ochrony	II
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	tak

Wyjścia

Wykonanie elektryczne	NPN
Funkcja wyjścia	normalnie otwarte
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V]	2,5
Maks. prąd upływu [mA]	0,5
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA]	300
Częstotliwość przełączania DC [Hz]	400
Zabezpieczenie przed zwarciami	tak
Typ zabezpieczenia przed zwarciami	impulsowe
Zabezpieczenie przed przeciążeniem	tak

Strefa działania

Strefa działania [mm]	4
Gwarantowany zasięg działania [mm]	0...3,24
Zwiększony zasięg działania	tak



Czujnik indukcyjny

IFK3004BANKG/M/4M/ZH

Dokładność / odchylenie			
Współczynnik korekcji	stal: 1 / stal kwasoodporna: 0,7 / mosiądz: 0,5 / aluminium: 0,5 / miedź: 0,4		
Histereza [% z Sr]	1...20		
Warunki pracy			
Temperatura otoczenia [°C]	-40...85		
Ochrona	IP 67; IP 69K		
Testy / dopuszczenia			
EMC	Przemysł samochodowy		
	Emisja zakłóceń i odporność na zakłócenia elektromagnetyczne: ECE R10	Zatwierdzenie typu E1	
	odporność na zakłócenia zgodnie z DIN ISO 11452-2	100 V/m	
	przewodzone zakłócenia w instalacjach 24 V zgodnych z ISO 7637-2: 2004 (1 do 4 impulsy) i ISO16750-2: 2012 (zrzut obciążenia)		
	puls	1 2a 2b 3a 3b 4 Load dump	
	Poziom rygoru	III III III III III Test A	
	Kryteria niepowodzenia	C A C A A C C	
	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD	
	EN 61000-4-3 w.cz. promieniowane	10 V/m	
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV	
	EN 61000-4-5 Surge	0,5 kV pomiędzy przewodami	
	EN 61000-4-6 w. cz. przewodzone	10 V	
	EN 55011	klasa B	
	Odporność na wibracje	EN 60068-2-6 Fc	20 g (10...3000 Hz) / -20...50 °C
			50 cykli przemiatania częstotliwości, 1 oktawa na minutę, w 3 osiach
Odporność na wstrząsy	EN 60068-2-27 Ea	100 g 11 ms pół sinus. 3 wstrząsy w każdym kierunku 3 osi współrzędnych / -40...50 °C	
Próba udarowa ciągła	EN 60068-2-27	40 g 6 ms; 4000 uderzeń każdy w każdym kierunku 3 osi współrzędnych / -20...50 °C	
Próba szybkiej zmiany temperatury	EN 60068-2-14 Na	TA = -40 ° C; TB = 85 ° C; t1 = 30 min; t2 = <10 s; 50 cykli	
Próba natrysku solanki	EN 60068-2-52 Kb	poziom rygoru 5 (4 cykle testowe)	
MTTF [lata]	638		
Dane mechaniczne			
Waga [g]	206,5		
Obudowa	Obudowa gwintowana		
Montaż	montaż zabudowany		
Wymiary [mm]	M12 x 1 / L = 75		
Opis gwintu	M12 x 1		
Materiał	obudowa: stal kwasoodporna; powierzchnia aktywna: LCP naturalny; okno LED: PEI; nakrętki zabezpieczające: mosiądz		
Wyświetlacze / elementy robocze			
Wyświetlacz	Stan wyjścia	LED, kolor żółty	
Akcesoria			
Dostarczane elementy	nakrętki zabezpieczające: 2		

IFM220



Czujnik indukcyjny

IFK3004BANKG/M/4M/ZH

Uwagi


Sztuk w opakowaniu

1 szt.

Połączenie elektryczne

Przewód: 4 m, PUR; Reakcja na spalanie ECE R118 rev.2; 3 x 0,5 mm²

Podłączenie



BK = Kolory żył :
BN = czarny
BU = brązowy
 niebieski