

CABLE-D37SUB/B/B/1500/KONFEK/S - Kabel



2900763

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900763>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Kabel okrągły konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 37-bieg.);
złącze 2: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 37-bieg.); długość kabla: 15 m

Dane handlowe

Numer artykułu	2900763
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	CK2252
Klucz produktu	DK2252
Strona katalogu	Strona 571 (C-5-2019)
GTIN	4046356529082
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	3 086 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	3 086 g
Numer taryfy celnej	85444290
Kraj pochodzenia	DE

CABLE-D37SUB/B/B/1500/KONFEK/S - Kabel



2900763

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900763>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Kabel systemowy
--------------	-----------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
Stopień ochrony (Miejsce montażu)	≥ IP54 (Miejsce montażu)
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 70 °C (Ułożenie na stałe)
	-10 °C ... 70 °C (Ułożenie ruchome)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 80 °C
Wysokość	≤ 2000 m

Parametry elektryczne

Napięcie robocze (AC)	≤ 30 V AC
Napięcie robocze (DC)	≤ 60 V DC
Znamionowy rodzaj pracy	100 % ED
Prąd (na tor)	≤ 2 A (po rozwinięciu, patrz obniżenie parametrów znamionowych)

Kabel/przewód

Długość przewodów	15 m
-------------------	------

37X0.25 [PVC]

UL AWM Style	2464/1061
Liczba biegunów	37
Ekranowany	tak
Typ przewodu	37X0.25 [PVC]
Rodzaj przewodu	Kabel okrągły konfekcjonowany
Budowa linki przewodu sygnałowego	14x 0,15 mm
przewód sygnałowy AWG	24
Przekrój przewodu	37x 0,25 mm ²
Średnica żyły łącznie z izolacją	1,2 mm ±0,05 mm
Zewnętrzna średnica przewodu	10,80 mm ±0,5 mm
plaszcz zewnętrzny, materiał	Semi Rigid PCW
plaszcz zewnętrzny, kolor	szary
Materiał przewodu	błyszcząca skrętka Cu
Oporność linii	≤ 80 Ω/km (przy 20 °C)
Rezystancja izolacji	≥ 20 MΩ*km (przy 20 °C)
Najmniejszy promień gięcia, ułożenie na stałe	90 mm
najmniejszy promień gięcia, ułożenie ruchome	170 mm
Obciążalność dynamiczna (zginanie)	Cykle gięcia maksymalnie: 5000 (Przy promieniu ≥ 15x średnica zewnętrzna)

CABLE-D37SUB/B/B/1500/KONFEK/S - Kabel



2900763

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900763>

Bezhalogenowość	nie
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia	IEC 60332-1-2 (przewód surowy)
	VDE 0842, część 332-1-2 (przewód surowy)
	IEC 60332-3-22 (przewód surowy)
	UL VW-1
	CSA FT-1
olejoodporność	odporny na przypadkowe zachłapanie (przewód surowy)

Kod kolorystyczny

biały	D-SUB37 (1) = D-SUB37 (1)
brązowy	D-SUB37 (2) = D-SUB37 (2)
zielony	D-SUB37 (3) = D-SUB37 (3)
żółty	D-SUB37 (4) = D-SUB37 (4)
szary	D-SUB37 (5) = D-SUB37 (5)
różowy	D-SUB37 (6) = D-SUB37 (6)
niebieski	D-SUB37 (7) = D-SUB37 (7)
czerwona	D-SUB37 (8) = D-SUB37 (8)
czarny	D-SUB37 (9) = D-SUB37 (9)
fioletowy	D-SUB37 (10) = D-SUB37 (10)
szary-różowy	D-SUB37 (11) = D-SUB37 (11)
czerwona-niebieski	D-SUB37 (12) = D-SUB37 (12)
biały-zielony	D-SUB37 (13) = D-SUB37 (13)
brązowy-zielony	D-SUB37 (14) = D-SUB37 (14)
biały-żółty	D-SUB37 (15) = D-SUB37 (15)
żółty-brązowy	D-SUB37 (16) = D-SUB37 (16)
biały-szary	D-SUB37 (17) = D-SUB37 (17)
szary-brązowy	D-SUB37 (18) = D-SUB37 (18)
biały-różowy	D-SUB37 (19) = D-SUB37 (19)
różowy-brązowy	D-SUB37 (20) = D-SUB37 (20)
biały-niebieski	D-SUB37 (21) = D-SUB37 (21)
brązowy-niebieski	D-SUB37 (22) = D-SUB37 (22)
biały-czerwona	D-SUB37 (23) = D-SUB37 (23)
brązowy-czerwona	D-SUB37 (24) = D-SUB37 (24)
biały-czarny	D-SUB37 (25) = D-SUB37 (25)
brązowy-czarny	D-SUB37 (26) = D-SUB37 (26)
szary-zielony	D-SUB37 (27) = D-SUB37 (27)
żółty-szary	D-SUB37 (28) = D-SUB37 (28)
różowy-zielony	D-SUB37 (29) = D-SUB37 (29)
żółty-różowy	D-SUB37 (30) = D-SUB37 (30)
zielony-niebieski	D-SUB37 (31) = D-SUB37 (31)
żółty-niebieski	D-SUB37 (32) = D-SUB37 (32)
zielony-czerwona	D-SUB37 (33) = D-SUB37 (33)
żółty-czerwona	D-SUB37 (34) = D-SUB37 (34)
zielony-czarny	D-SUB37 (35) = D-SUB37 (35)

CABLE-D37SUB/B/B/1500/KONFEK/S - Kabel



2900763

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900763>

żółty-czarny	D-SUB37 (36) = D-SUB37 (36)
szary-niebieski	D-SUB37 (37) = D-SUB37 (37)

Dane przyłączeniowe

Przyłącze 1

Przyłącze według normy	IEC 60807-2
	DIN 41652
Rodzaj przyłącza	Listwa styków żeńskich D-SUB
Gwint śruby	UNC 4-40
Ilość przyłączy	1
Liczba biegunów	37
Moment dokręcania	0,2 Nm
Liczba cykli wtykania	> 200
Raster	2,77 mm


Połączenie 2

Przyłącze według normy	IEC 60807-2
	DIN 41652
Rodzaj przyłącza	Listwa styków żeńskich D-SUB
Gwint śruby	UNC 4-40
Ilość przyłączy	1
Liczba biegunów	37
Moment dokręcania	0,2 Nm
Liczba cykli wtykania	> 200
Raster	2,77 mm

Wskazówki

Uwaga dotycząca eksploatacji	Użycie zgodne z przeznaczeniem zakłada przestrzeganie wytycznych w sprawie instalacji (patrz „Do pobrania”). W przypadku zastosowań lub użytkowania z produktami innych producentów należy również przestrzegać specyfikacji, instrukcji ostrzegawczych i bezpieczeństwa odpowiednich producentów.
------------------------------	--

Rysunki



Maksymalny dopuszczalny tor w stanie zwiniętym

CABLE-D37SUB/B/B/1500/KONFEK/S - Kabel



2900763

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900763>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900763>

 CSA ID dopuszczenia: 70002966				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	125 V	1 A	-	-

 cUL Recognized ID dopuszczenia: E238705				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	125 V	2 A	-	-

 UL Recognized ID dopuszczenia: E238705				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	125 V	2 A	-	-

 EAC ID dopuszczenia: RU*-DE.HB*35.B00385				
--	--	--	--	--

 cULus Listed ID dopuszczenia: E238705 V22/S5				
--	--	--	--	--

CABLE-D37SUB/B/B/1500/KONFEK/S - Kabel

2900763

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2900763>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-13.0

27242220

ETIM

ETIM 9.0

EC000237

UNSPSC

UNSPSC 21.0

26121600

Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane	6(a)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta”. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Lead(nr CAS: 7439-92-1)
SCIP	f77bf261-7d36-43db-8bc6-c48f63dff7ea