

WIL-BM-SK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Czujnik ruchu do prawy WIL-LED ze złączem śrubowym.
Regulowany czas przełącznika.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	WIL-BM-SK
Nr zam.	2537720000
GTIN (EAN)	4050118549157
Ilość	1 Szt.

WIL-BM-SK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Szerokość	76 mm	Szerokość (cale)	2,992 inch
Wysokość	33 mm	Wysokość (cale)	1,299 inch
Głębokość	44 mm	Głębokość (cale)	1,732 inch
Masa netto	35 g		

Temperatury

Temperatura pracy, max.	60 °C	Temperatura pracy, min.	-20 °C
Temperatura eksploatacyjna	-20 - 60°C		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Dane elektryczne

Napięcie znamionowe	24 V DC	Prąd znamionowy	< 6.0 A
---------------------	---------	-----------------	---------

Dane ogólne techniczne

Stopień ochrony	IP20
-----------------	------

Dane przyłącza

Ścieżka połączenia	Terminal	Okablowanie	KOŁEK 4: + (czarny), KOŁEK 3: - (niebieski)
--------------------	----------	-------------	--

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002955	ETIM 7.0	EC002955
----------	----------	----------	----------

certyfikaty

Dopuszczenia	
--------------	--



ROHS	Zgodny
------	--------

WIL-BM-SK

Rysunki

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

