



Licznik impulsów 3-kanałowy ETHERNET + Wi-Fi

supla LIW-03 ETH



Licznik impulsów 3-kanałowy ETHERNET + Wi-Fi

LIW-03 ETH

WIDOK PRODUKTU




OPIS URZĄDZENIA

Licznik impulsów LIW-03 ETH jest urządzeniem umożliwiającym **monitorowanie zużycia energii elektrycznej, wody oraz gazu za pomocą impulsów**. Posiada **trzy niezależne wejścia impulsowe**, które mogą rejestrować impulsy bezpośrednio z wyjść liczników lub nakładek. Urządzenie wyposażone jest w interfejs **Ethernet (RJ-45)** co umożliwia połączenie przewodowe. Dodatkowo posiada **Wi-Fi**. Na ekranie smartfona można monitorować na wykresach poszczególne parametry zużycia. LIW-03 ETH przeznaczony jest do instalacji w rozdzielni elektrycznej na szynie TH35 (DIN) i zajmuje szerokość dwóch modułów. Zasilanie LIW-03 ETH to 12-24 V DC.


DANE TECHNICZNE

LIW-03 ETH	
Napięcie znamionowe:	12÷24 V $\overline{\text{DC}}$
Tolerancja napięciowa:	- 20 % do 15 %
Znamionowy pobór mocy:	1,5 W
Maksymalna moc nadawania (ERP):	20 mW
Transmisja:	Wi-Fi 2.4GHz 802.11 b/g/n
	ETHERNET IEEE 802.3 10/100 Mb/s
Wejście impulsowe:	Napięcie robocze 9 V, kompatybilne z wyjściem impulsowym SO licznika energii elektrycznej wg normy EN 62053-31; wyjściem impulsowym bezpotencjałowym typu OC.
Zakres temperatur pracy:	od -10°C do 55°C
Sygnalizacja optyczna zasilania:	dioda LED
Liczba zacisków przyłączeniowych:	8 (przewody o przekroju do 2,5 mm ²)
Mocowanie obudowy:	Szyna TH-35, 2-moduły
Wymiary:	90 x 35 x 66 mm
Waga:	0,115 kg


SCHEMAT PODŁĄCZENIA



WYMIARY I ZNAKOWANIE



APLIKACJA



DEKLARACJA ZGODNOŚCI