

TAŚMA LED 112LED/M • 24V • 12W • 3000K • IP20 • 1200LM • RA95 • 8MM



12W /m
 24V DC
 100 lm/W LM80 SDCM ≤ 3
 6.25cm sekcja cięcia
 3oz 8mm FPC
 Ra>95
 75000h L70 żywotność
 Długość rolki 30m dla IP20, 10m dla IP66 / IP68
 Gwarancja 3 lata

Dostępne w naszym asortymencie taśmy **LED RA90** oraz **RA95** są profesjonalnymi rozwiązaniami oświetleniowymi przeznaczonymi do pracy ciągłej. Charakteryzują się wysokim odwzorowaniem barw na poziomie 95%. Wyposażenie ich w aż 7 diod w jednym module gwarantuje podwyższoną skuteczność świetlną, w porównaniu do tradycyjnych rozwiązań. Łatwy montaż umożliwia

zastosowanie taśmy klejącej 3M 300 LSE.

Wydajne taśmy LED RA90 oraz RA95

Do budowy elementów zastosowano nowoczesny, dwuwarstwowy podkład PCB ze ścieżkami miedzianymi o grubości 3oz, dzięki czemu uzyskano bardzo niskie spadki napięcia oraz znacząco obniżono temperaturę pracy. Efektem jest niewielki pobór mocy, wysoka niezawodność i niskie koszty eksploatacji. Dodatkowo produkty spełniają normy testu LM-80, który jest gwarancją niezmienności ich barwy, a także niezauważalnego spadku strumienia świetlnego. Charakteryzują się wieloma pozytywnymi parametrami technicznymi:

Specjalistyczne taśmy **LED RA90** oraz **RA95** są oferowane w rolkach 30-metrowych w przypadku produktów IP20, oraz 10m dla taśm hermetycznych IP66 i IP68.

Dostępny w naszej hurtowni asortyment jest przeznaczony do szerokiego spektrum zastosowań zarówno w domach jednorodzinnych, jak i obiektach przemysłowych, halach magazynowych oraz sklepach wielkopowierzchniowych. Jeżeli szukasz skutecznego i energooszczędnego sposobu na oświetlenie budynku – skorzystaj z oferty nowoczesnych taśm ledowych.

Specyfikacja

Parametr	Wartość	ETIM ID
Symbol	SPE-112-95WW-24	
EAN13	5901289754583	
Kategoria ETIM	Węże i taśmy świetlne	EC002706
Moc [W]	12	EF008319
Napięcie [V]	24	EF008856
Sekcja cięcia [cm]	6.25	EF008320
Barwa światła	Biały	EF009350
Model	Taśma	EF000010
Ilość diod na metr	112	EF008340

Rodzaj napięcia	DC	EF000187
Kąt rozsyłu światła [°]	120	EF000128
Colour rendering index CRI	>95	EF000442
Z taśmą samoprzylepną	tak	EF000434
Temp. barwowa [K]	3000	EF009346
Klasa szczelności	IP20	EF005474
Nadaje się do użytku		
Strumień świetlny [lm]	1200	EF010867
Trwałość znamionowa L70/B50 w 25°C [h]	75000	EF011870
Szerokość [mm]	8	EF000008
Wysokość [mm]	1.4	EF001456