


Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-11-EPA-M3/F2X0,5/2M



Aplikacja

Zasada działania

Czujnik dyfuzyjny

Aplikacja

Krótki promień wygięcia

Strefa działania

Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego

OB50; OBF; OCF; OO50

OB50

Zasięg działania

[mm]

20

OBF

Zasięg działania

[mm]

25

OCF (High Power)

Zasięg działania

[mm]

250

OO50

Zasięg działania

[mm]

60

Warunki pracy

Temperatura otoczenia

[°C]

-40...70

Dane mechaniczne

Waga

[g]

32,5

Wersja głowicy czujnikowej

prosty

Gwint głowicy pomiarowej

M3



Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-11-EPA-M3/F2X0,5/2M

Długość głowicy	[mm]	20
Długość	[mm]	2000
Minimalny promień zgięcia	[mm]	10
Układu światłowodu		⊙
Wymiary rdzenia	[mm]	2 x 0,5
Materiał światłowodu		PMMA
Materiał z głowicy		aluminium
Materiał pancerza		PE

Akcesoria

Dostarczane elementy	Nakrętka heksagonalna: 2 x M3
	podkładki zębate: 2
	Adapter: OBF
	Adapter: OOF
Akcesoria (opcjonalne)	Obcinacz do światłowodów:, E20600

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------