




Rozdzielacze sygnałów

ZDO6H05DMSS0000-00STAK190MSS



Aplikacja

Konstrukcja	bezsilikonowy; styki połączone
Bezsilikonowy	tak

Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	10...30 DC; (supply class 2 zgodnie z cULus)
Maks. prąd obciążenia na moduł / slot	[A]	4
Maks. całkowity prąd obciążenia	[A]	10


Wyjścia

Wykonanie elektryczne	PNP
-----------------------	-----



Rozdzielacze sygnałów


ZDO6H05DMSS0000-00STAK190MSS

Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...80
Ochrona		IP 67
Testy / dopuszczenia		
Dopuszczenie UL	Typ obudowy	Type 1
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	256,5
Materiał		PA
Odlewany materiał obudowy		PA
Liczba portów rozdzielacza		6
Typ złącza		M12
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Stan wyjścia	12 x LED, kolor żółty
	działanie	1 x LED, kolor zielony
Akcesoria		
Dostarczane elementy		Zaślepki: 2
		oznaczniki: 6
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.
Połączenie elektryczne - Podłączenie		
Konektor: 1 x M23; Materiał obudowy: PA; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,8...1,5 Nm		
		

Rozdzielacze sygnałów

ZDO6H05DMSS0000-00STAK190MSS

Podłączenie





Rozdzielacze sygnałów

ZDO6H05DMSS0000-00STAK190MSS

Połączenie elektryczne - gniazdo

Konektor: 6 x M12; kodowanie: A; Materiał obudowy: PA; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,8...1,5 Nm

