

Pokrętła ze stali nierdzewnej

Materiat nr AISI 316 (A4)

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **D**: z otworem gwintowanym, przelotowym
- Typ **E**: z otworem gwintowanym, nieprzelotowym

Precyzyjny odlew stali nierdzewnej **A4**

- AISI 316
- Powierzchnia polerowana **PL**




INFORMATION

Pokrętła ze stali nierdzewnej GN 6335 spełniają wymogi w zakresie wymiarów normy DIN 6335 (patrz strona), lecz różnią się w pod względem geometrii chwytu, co ułatwia czyszczenie i zapobiega ewentualnemu gromadzeniu się brudu.

Są rekomendowane do miejsc o specjalnych wymogach higienicznych, a także do aplikacji w środowiskach wysoce korozyjnych.

DANE TECHNICZNE

- Właściwości stali nierdzewnej (patrz strona A26)



GN 6335

STAINLESS STEEL

Oznaczenie	d1	d2	d3	h1	h2	t1 min.	t2	
GN 6335-A4-32-M6-D-PL	32	M 6	12	20	9	-	10	36
GN 6335-A4-40-M8-D-PL	40	M 8	14	25	13	-	13	57
GN 6335-A4-50-M10-D-PL	50	M 10	18	32	18	-	16	109
GN 6335-A4-63-M12-D-PL	63	M 12	20	40	23	-	20	194
GN 6335-A4-32-M6-E-PL	32	M 6	12	20	9	12	-	39
GN 6335-A4-40-M8-E-PL	40	M 8	14	25	13	15	-	59
GN 6335-A4-50-M10-E-PL	50	M 10	18	32	18	18	-	114
GN 6335-A4-63-M12-E-PL	63	M 12	20	40	23	22	-	207