

HYB-800TEST, Wielofunkcyjny tester

Wielofunkcyjny tester do sprawdzania instalacji monitoringu w standardzie AHD, TVI, CVI, CVBS oraz IP.

- Wbudowany 17,5cm (7") kolorowy ekran dotykowy LCD
- Zintegrowany tester kabli
- Zasilanie z doł. zasilacza lub z wbudowanego akumulatora litowo-polimerowego 7.4V
- Interfejs RS485 dla kamer obrotowych PTZ z protokołem PELCO-D i PELCO-P
- Gniazdo RJ45 dla kabli UTP
- Wyjście zasilania 12V dla kamery lub konwertera
- Gniazdo ładowania USB
- Gniazdo BNC wejście/wyjście dla obrazu z kamery (720p, 1080p)
- Wejście i wyjście HDMI™
- Wejście i wyjście audio (3.5mm)
- Wbudowany czytnik kart micro SD (dla nośników do 32GB)
- Wielojęzyczne menu ekranowe OSD
- Gumowa rama ochronna z uchwytem do przenoszenia
- W komplecie torba ochronna z paskiem do przenoszenia, zasilacz, kabel połączeniowy
- Wymiary: 240 x 154 x 46mm
- Waga: 865g

Parametry techniczne	
Typ urządzenia	multifunction tester
Typ	colour LCD screen, 17.5 cm (7")
Przeznaczenie	AHD, TVI, CVI, CVBS, IP cameras
Zasilanie	via encl. power supply or integrated rech. 7.4 V Li-Polymer batt., 5 Ah
Dopuszcz. temp. otoczenia	-20 °C to +70 °C
Wymiary	240 x 154 x 46 mm
Waga	865 g
Połączenia	RS485 (PELCO D), RJ45 jack, USB port, BNC jack in/out, HDMI™ connection in/out 3.5 mm jack (audio) in/out
Ilość	1