




WN 5251

SHEETtracs®

450 HV



BN 20191

Gewindefurchende Linsenschrauben

mit angespresster Scheibe und Innensechsrund Torx®

Stahl einsatzgehärtet 450 HV

verzinkt-blau



ISO 4042

Vergütete Verbindungselemente ≥ 360 HV und einsatzgehärtete, angelassene Verbindungselemente mit galvanischen Überzügen: Wasserstoffversprödungsgefahr! Weitere Hinweise zu den Restgefahren finden Sie in der Einleitung.




[3D Cadenas](#)



- SHEETtracs® ist eine gewindefurchende Schraube für sichere Dünn-Blechverbindungen mit Vorloch. Kompatibilität zu metrischen Schrauben.

Vorlochdurchmesser-Empfehlungen für Stähle nach EN 10130



- 1. Ansetzen
- 2. Gewinde furchen
- 3. Anziehen

Article#	Nenn-ø	d ₁	P	l ₁ max.	d ₂	s	k		A~	t min.	t max.	L
3354013	30	3	0,5	3,9	7,5	0,6	2,25	T10	2,8	1	1,3	6
3354014												8
3354015												10
3354016												12
3354017	35	3,5	0,6	4,6	9	0,7	2,5	T15	3,35	1,1	1,4	8
3354018												10
3354019												12
3354020												14
3354021	40	4	0,7	5	10	1	3	T20	3,95	1,25	1,7	8
3354022												10
3354023												12

Article#	Nenn-ø	d ₁	P	l ₁ max.	d ₂	s	k		A~	t min.	t max.	L
3354026	40	4	0,7	5	10	1	3	T20	3,95	1,25	1,7	14
3354027												16
3354028	50	5	0,8	5,9	11,5	1,3	3,6	T25	4,5	1,6	2	10
3354029												12
3354030												14
3354031												16
3354037												20
3354038	60	6	1	7,1	14,5	1,5	4,4	T30	5,6	2	2,4	12
3354039												14
3354040												16
3354041												20
3354042												25