

Obudowy puste

## TK PC 2518-11-o



### TK PC 2518-11-o

Obudowy puste

#### KONFIGUROWALNE

Numer produktu: 12090801

Wymiary: 254 x 180 x 111 mm

Obudowy puste, ze stopniem ochrony IP66,  
Poliwęglan, wzmocniony włóknem szklanym ,  
Certyfikowany zgodnie z UL (UL 50 & CSA 22.2 No.  
94.1-07, UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-07), DLG  
(odporność na amoniak), DNV (klasa: Statki &  
instalacje Offshore), Ui=690V AC, Ui=1000V DC,  
Wewnętrzne punkty mocowania, do instalacji w  
środowisku przemysłowym i chronionych obszarach  
zewnętrznych

**Skrzynka: Poliwęglan, wzmocniony włóknem szklanym ,  
szary, Pokrywa: Poliwęglan, wzmocniony włóknem  
szklanym, szary, gładkie ściany boczne**



## Dane techniczne

### właściwości elektryczne

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Znamionowe napięcie izolacji AC: | 690 V      |
| Znamionowe napięcie izolacji DC: | 1000 V     |
| Stopień ochrony:                 | II         |
| Rodzaj ochrony:                  | IP66       |
| UL Type Rating:                  | 4X, 12/12K |

### Kolory

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Kolor części dolnej: | szary |
| Kolor części górnej: | szary |

### Wymiary

|            |         |
|------------|---------|
| Szerokość: | 254 mm  |
| Długość:   | 180 mm  |
| Wysokość:  | 111 mm  |
| Masa:      | 0.83 kg |

### Właściwości materiału

|                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| Odporność na promieniowanie UV:       | tak                    |
| bezhalogenowy:                        | tak                    |
| Klasa reakcji na ogień zgodna z UL94: | V2                     |
| Wytrzymałość żarnika:                 | 960 °C (EN 60695-2-11) |

### właściwości mechaniczne

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Rodzaj mocowania:              | Montaż ścienny/sufitowy     |
| Wytrzymałość uderowa:          | IK08                        |
| możliwość plombowania:         | tak                         |
| Moment obrotowy śruby pokrywy: | 1.2 Nm                      |
| Do łączenia szeregowego:       | tak                         |
| Rodzaj części górnej:          | Pokrywa                     |
| Zapięcie:                      | Wewnętrzne punkty mocowania |

## Warunki otoczenia

|                                           |                              |
|-------------------------------------------|------------------------------|
| maks. względna wilgotność powietrza 25°C: | 95 %                         |
| maks. względna wilgotność powietrza 40°C: | 50 %                         |
| Temperatura otoczenia min.:               | -35 °C                       |
| Temperatura otoczenia maks.:              | 80 °C                        |
| Temperatura otoczenia 24 h:               | 60 °C                        |
| Miejsce montażu:                          | chronione obszary zewnętrzne |

## Sales Information

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| EAN:                        | 4013902151288 |
| Klasa ETIM:                 | EC000261      |
| Numer taryfy celnej:        | 85389099      |
| Minimalna ilość zamówienia: | 1             |

## Materiał

|                         |                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------|
| Materiał części dolnej: | Poliwęglan, wzmocniony włóknem szklanym |
| Materiał części górnej: | Poliwęglan, wzmocniony włóknem szklanym |
| Materiał uszczelnienia: | Poliuretan                              |
| Materiał śruby pokrywy: | Poliamid, wzmocniony włóknem szklanym   |

## Certyfikaty

|              |                                                                   |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|
| Znak atestu: | UL (UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-07, UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-07) |
| Znak atestu: | DLG (odporność na amoniak)                                        |
| Znak atestu: | DNV (klasa: Statki & instalacje Offshore)                         |

## **Przyrządy i aparatura do pomiaru lub kontroli przepływu, poziomu, ciśnienia lub innych parametrów cieczy lub gazów**

[89603201 - MABF 150-3 - Zestaw do montażu na słupie/rurze](#)

[89604101 - MABF 215-2 - Zestaw do montażu na słupie/rurze](#)

[19400101 - TK ABL - Zestaw łączników do mocowania zewnętrznego](#)

[19000501 - ASS-gro - Zestaw zawiasów zewnętrznych](#)

[19000101 - HBA - Nakładka ręczna](#)

[19500801 - TK MPI-2518 - Płyta montażowa](#)

[19821601 - NS 35-216 - Szyna znormalizowana](#)

[26541101 - BEL Air active M40 12-1/gr - Element wentylacyjny AIR](#)

[26541201 - BEL Air active M40 24-1/gr - Element wentylacyjny AIR](#)