



## Qoltec Zasilacz do Huawei 65W | 19V | 3.42A | 4.0\*1.7

Kod produktu: 51751

Zasilacz sieciowy dedykowany do laptopa jest gwarancją bezpiecznego zasilania oraz użytkowania. Można wykorzystać go w domu lub w pracy. Posiada szereg zabezpieczeń chroniących podłączonego laptopa. Charakteryzuje się wysoką sprawnością, która wpływa na zmniejszenie zużycia energii.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą naszych zasilaczy.


W doborze odpowiedniego modelu pomoże konfigurator znajdujący się na naszej stronie lub pod adresem [notebookspareparts.pl](https://notebookspareparts.pl)

### ROZWIĄZANIE DEDYKOWANE DLA CIEBIE



Niezawodność ma dla Ciebie kluczowe znaczenie? Wybierz zasilacz sieciowy Qoltec dedykowany do laptopów marki Huawei. Idealnie sprawdzi się w domu lub w biurze, jako zasilacz główny lub dodatkowy. Został wykonany z materiałów najwyższej jakości, a zastosowane w nim technologie pozwolą na niskie zużycie energii oraz wysoką wydajność. W zestawie znajdziesz zasilacz wraz z rzepem do porządkowania kabla, dzięki któremu dostosujesz długość przewodu do swoich potrzeb.

## BEZPIECZNE ZASILANIE W UNIWERSALNYM WYDANIU



**Zainwestuj w bezpieczeństwo** – ono nigdy nie traci na wartości. Wykonanie z materiałów najwyższej jakości czyni zasilacz marki Qoltec przedmiotem wartym Twojej uwagi. Zapewni on oczekiwaną **stabilność** pracy dzięki specjalnym zabezpieczeniom:

- **przeciw przepięciom**: chroni przed zbyt niskim lub zbyt wysokim napięciem,
- **przeciw przeciążeniom**: chroni przed przeciążeniem linii zasilającej,
- **przeciw zwarciom**: chroni przed zwarciami w obwodzie zasilającym,
- **termiczne**: chroni przed uszkodzeniami spowodowanymi przez przegrzanie.

## DOPASOWANIE ZASILACZA – PODAJEMY POMOCNĄ DŁOŃ



Dopasowanie odpowiedniego zasilacza do posiadanego modelu laptopa jest **bardzo ważne**. Przymusową przerwę w działaniu skrócisz do minimum stosując tych kilka prostych zasad: Podstawowe parametry odczytasz z **etykiety** znajdującej się na spodzie laptopa, będą to: **MOC (W)**, **NAPIĘCIE (V)**, **NATĘŻENIE (A)**. Poniższe punkty rozwiją wszelkie wątpliwości, które mogą się pojawić przy dokonywaniu wyboru sprzętu:

1. **MOC (W)** – liczba ta oznacza minimalną wartość jaką powinien mieć nowy zasilacz. Nic nie stoi na przeszkodzie, by zastosować produkt o **wyższej mocy**. Dzięki temu będzie on mniej obciążony, a w związku z tym mniej się będzie nagrzewał.
2. **NATĘŻENIE (A)** – tu tak jak w przypadku MOCY wartość na nowym zasilaczu może być **równa lub wyższa** od podanej na etykiecie znamionowej laptopa.
3. **NAPIĘCIE (V)** – liczba przy tym parametrze jest bardziej restrykcyjnie wymagana. Dopuszcza się jedynie **wahanie +/- 0,5V**.

Ostatnią i równie **istotną kwestią** jest **WTYCZKA**. Bez niej ani rusz! Tutaj nie ma żadnych odstępstw, konieczne jest, **by była identyczna z oryginałem**. Podany rozmiar oznacza średnicę zewnętrzną oraz średnicę wewnętrzną wtyczki. Jeżeli porównanie na podstawie przedstawionego zdjęcia nie wystarczy, konieczny będzie **pomiar**, który ostatecznie **upewni Cię w Twoim wyborze**.

## ZAUFANIE POTWIERDZONE GWARANCJĄ

Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? **Nasze rozwiązania spełnią Twoje oczekiwania**. Każdy z oferowanych przez nas zasilaczy objęty jest 36 miesięczną gwarancją obowiązującą od dnia zakupu.

## DANE TECHNICZNE

|                                     |                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Producent                           | Qoltec                                                                                                                                                                                                         |
| Przeznaczenie                       | Huawei                                                                                                                                                                                                         |
| Wtyczka                             | 4.0 * 1.7 mm                                                                                                                                                                                                   |
| Moc                                 | 65 W                                                                                                                                                                                                           |
| Napięcie wejściowe                  | 220 - 240 V                                                                                                                                                                                                    |
| Napięcie wyjściowe                  | 19 V                                                                                                                                                                                                           |
| Natężenie wyjściowe                 | 3.42 A                                                                                                                                                                                                         |
| Częstotliwość                       | 50 - 60 Hz                                                                                                                                                                                                     |
| Zabezpieczenia                      | Przeciwprzepięciowe<br>Przeciwprzeciążeniowe<br>Przeciwzwarceniowe<br>Termiczne                                                                                                                                |
| Zastosowanie                        | Laptop                                                                                                                                                                                                         |
| Uwagi                               | Zasilacz sieciowy przeznaczony do konkretnego modelu laptopa. Zasilacz sieciowy AC/DC przeznaczony do urządzeń telekomunikacyjnych i do sprzętu automatycznego przetwarzania danych i urządzeń do tych maszyn. |
| Konfigurator                        | <a href="https://notebookspareparts.pl">notebookspareparts.pl</a>                                                                                                                                              |
| Długość kabla                       | 1.7 m                                                                                                                                                                                                          |
| Wymiary                             | 30 x 110 x 73 mm                                                                                                                                                                                               |
| Kolor                               | Czarny                                                                                                                                                                                                         |
| Zawartość opakowania                | Zasilacz sieciowy<br>Rzep do porządkowania kabla<br>Karta gwarancyjna<br>Instrukcja obsługi                                                                                                                    |
| Waga netto [kg]                     | 0.186                                                                                                                                                                                                          |
| Waga brutto [kg]                    | 0.245                                                                                                                                                                                                          |
| Gwarancja                           | 36 miesięcy                                                                                                                                                                                                    |
| Głębokość / Długość opakowania [mm] | 130                                                                                                                                                                                                            |
| Szerokość opakowania [mm]           | 50                                                                                                                                                                                                             |
| Wysokość opakowania [mm]            | 240                                                                                                                                                                                                            |
| Kod EAN                             | 5901878517513                                                                                                                                                                                                  |