

TAŚMA IZOLACYJNA Z PVC • GRUBOŚĆ 0,18 MM • NISKIE I WYSOKIE TEMPERATURY
PVC ELECTRICAL TAPE • 0.18 mm THICKNESS • LOW AND HIGH TEMPERATURES



MATERIAŁ: PVC
BARDZO ODPORNY NA:
czynniki atmosferyczne, wilgotność, olej,
kwasy, zasady i czynniki korozyjne
TEMP. ROBOCZA: -18 °C - +105 °C
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE:
35 N/cm równoważne 19,4 N/mm²
WYDŁUŻENIE PO ZERWANIU: 300%
PRZYCZEPNOŚĆ DO STALI: 3.1 N/cm
PRZYCZEPNOŚĆ DO PODŁOŻA:
2.7 N/cm
WYTRZYMAŁOŚĆ DIELEKTRYCZNA:
10000V równoważne 55,5 KV/mm
NORMY REF.: ASTM-D-1000
ZAPALNOŚĆ: Opóźniacz palenia
NORMY REF.: UL 510

MATERIAL: PVC
HIGHLY RESISTANT TO:
weathering, humidity, oil, acids,
alkalies, corrosive chemicals
OPERATING TEMP.: -18 °C - +105 °C
TENSILE STRENGTH: 35 N/cm
equivalent to 19,4 N/mm²
ELONGATION: 300%
ADHESION TO STEEL: 3.1 N/cm
ADHESION TO BACKING: 2.7 N/cm
DIELECTRIC STRENGTH: 10000V
equivalent to 55,5 KV/mm
ACCORDING TO STD.: ASTM-D-1000
FLAMMABILITY: Flame Retardant
ACCORDING TO STD.: UL 510

Artykuł Code	Kolor Colour	Grubość Thickness	Wysokość Height	Długość Length	
		mm	mm	m	
ETA1920NE	■ Czarny Black	0.18	19	20	1/100



file n° E492005



+105°C
-18°C

FLAME
RETARDANT