


Czujnik ciśnienia z wyświetlaczem

PN-010-RBR18-QFRKG/US/ IV



- 1 przyłącze wentylacyjne M 5 Moment dokręcający < 2,5 Nm
- 2 główne połączenie ciśnieniowe G 1/8 Moment dokręcający < 8 Nm
- 3 przycisk do programowania
- 4 diody LED Jednostka wyświetlana / Stan wyjścia
- 5 wyświetlacz alfanumeryczny 4-cyfrowy
- 6 gwint M 4 Moment dokręcający < 2,5 Nm
- 7 gwint M 4 Moment dokręcający < 2,5 Nm



Cechy produktu

Liczba wejść i wyjść

Liczba wyjść binarnych: 2

Zakres pomiarowy

-1...10 bar

-14,5...145 psi

-0,1...1 MPa

Przyłącze procesowe

połączenie gwintowane G 1/8 Gwint wewnętrzny

Aplikacja

Konstrukcja

styki połączone



Czujnik ciśnienia z wyświetlaczem

PN-010-RBR18-QFRKG/US/ /V

Aplikacja	do aplikacji przemysłowych		
Media	Powietrze sprężone		
Warunkowo odpowiedni dla	inne media dostępne na zamówienie		
Temperatura medium [°C]	0...60		
Minimalne ciśnienie niszczące	30 bar	435 psi	3 MPa
Wytrzymałość na ciśnienie	20 bar	290 psi	2 MPa
Rodzaj ciśnienia	ciśnienie względne; próżnia		

Dane elektryczne			
Napięcie zasilania [V]	18...36 DC; (zgodnie z SELV/PELV)		
Pobór prądu [mA]	< 50		
Min. rezystancja izolacji [MΩ]	100; (500 V DC)		
Klasa ochrony	III		
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	tak		
Zabezpieczenie nadnapięciowe	tak; (< 40 V)		
Czas rozruchu [s]	0,3		
Zintegrowana funkcja Watchdog	tak		

Wejścia / wyjścia	
Liczba wejść i wyjść	Liczba wyjść binarnych: 2

Wyjścia	
Łączna liczba wyjść	2
Sygnał wyjściowy	sygnał przełączający
Wykonanie elektryczne	PNP/NPN
Liczba wyjść binarnych	2
Funkcja wyjścia	normalnie otwarte / zamknięte; (parametryzowalna)
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V]	2
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA]	250
Częstotliwość przełączania DC [Hz]	< 170
Zabezpieczenie przed zwarciami	tak
Typ zabezpieczenia przed zwarciami	impulsowe

Zakres pomiaru / nastaw			
Zakres pomiarowy	-1...10 bar	-14,5...145 psi	-0,1...1 MPa
Punkt przełączania SP	-0,9...10 bar	-13...145 psi	-0,09...1 MPa
Punkt resetu rP	-0,95...9,95 bar	-14...144 psi	-0,095...0,995 MPa
W krokach co	0,05 bar	1 psi	0,005 MPa
Ustawienia fabryczne		SP1 = 2,50 bar	rP1 = 2,30 bar
		SP2 = 7,50 bar	rP2 = 7,30 bar

Dokładność / odchylenie	
Dokładność punktu przełączania	< ± 0,5



Czujnik ciśnienia z wyświetlaczem

PN-010-RBR18-QFRKG/US/ /V

	[% zakresu]	
Powtarzalność	[% zakresu]	$< \pm 0,1$; (z wahaniami temperatury < 10 K)
Odchyłka od charakterystyki	[% zakresu]	$< \pm 0,25$ (BFSL) / $< \pm 0,5$ (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line; LS = ustawianie wartości brzegowej)
Odchylenie histerezy	[% zakresu]	$< \pm 0,25$
Stabilność długotrwała	[% zakresu]	$< \pm 0,05$; (na 6 miesięcy)
Współczynnik temperaturowy punktu zerowego	[% na zakres 10 K]	0,2; (0...60 °C)
Współczynnik temperaturowy zakresu	[% na zakres 10 K]	0,2; (0...60 °C)
Czasy reakcji		
Programowalny czas opóźnienia dS, dr	[s]	0; 0,2...50
Software / programowanie		
Możliwości parametryzacji		histereza / okno; normalnie otwarte / zamknięte; Funkcja diagnostyczna; logika przełączania; opóźnienie załączania/ resetowania wyjścia przełączającego; Tłumienie; Jednostka wyświetlana
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...85
Temperatura składowania	[°C]	-25...85
Ochrona		IP 67
Testy / dopuszczenia		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 w.cz. promieniowane	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-5 Surge	0,5/1 kV
	EN 61000-4-6 w. cz. przewodzone	10 V
Odporność na wstrząsy	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
Odporność na vibracje	DIN IEC 68-2-6	20 g (10...2000 Hz)
MTTF	[lata]	284
Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe		dobra praktyka inżynierska; może być stosowany do płynów grupy 2; płyny grupy 1 na zapytanie
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	173,5
Obudowa		cyldryczna
Wymiary	[mm]	Ø 34 / L = 86,6
Materiał		stal nierdzewna (1.4301 / 304); PPS; PC; PBT; PEI; FKM
Materiały części w kontakcie z medium		stal nierdzewna (1.4567 / 304Cu); mosiądz; FKM; PPS; krzem (pokrycie)
Min. liczba cykli ciśnienia		50 milionów
Przylącze procesowe		połączenie gwintowane G 1/8 Gwint wewnętrzny



Czujnik ciśnienia z wyświetlaczem

PN-010-RBR18-QFRKG/US/ /V

Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz	Jednostka wyświetlana	3 x LED, kolor zielony
	Stan wyjścia	2 x LED, kolor żółty
	Wyświetlanie funkcji	wyświetlacz alfanumeryczny, 4-cyfrowy

Akcesoria



Akcesoria (opcjonalne)	zestaw montażowy na szynę DIN: TH 35-7,5 / EN60715, E37340	
	Adapter: R1/8 - R1/8, E37350	
	Adapter gwintowany: 1/8", E30075	
	złączka pneumatyczna: Ø 6 mm, E30076	
	złączka pneumatyczna: Ø 8 mm, E30077	

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

Połączenie elektryczne

Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Styki: pozłacane



OUT1	Wyjście przełączające
OUT2	Wyjście przełączające
	Wyjście diagnostyczne