

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SILNIKA ELEKTRYCZNEGO

Typ silnika: 2SIEK63x-2C2
 Symbol: ADAK262CA16

ELEKTRYCZNE PARAMETRY													
U	$Układ\ połącheń$	f	P_2		$Praca$	I	n	T	T_L/T	T_B/T	I_L/I	$Sprawność$	$Współczynnik\ mocy$
$[V]$	$[-]$	$[Hz]$	$[kW]$	$[HP]$	$[-]$	$[A]$	$[rpm]$	$[N]$	$[-]$	$[-]$	$[-]$	$[\%]$	$[-]$
230	Δ	50	0,37	0,50	S1	1,75	2820	1,25	3,3	3,2	4,8	72	0,71
400	Y	50	0,37	0,50	S1	1,00	2820	1,25	3,3	3,2	4,8	72	0,74

DANE OGÓLNE			
Klasa sprawności	IE2	Poziom ciśnienia akustycznego [db]	
Wielkość mechaniczna	63	Poziom mocy akustycznej [db]	
Liczba biegunów	2	Położenie skrzynki zaciskowej	góra
Rozruch	Δ / Y	Możliwość obracania skrzynki zaciskowej	tak
Klasa izolacji	F	Łożyska strony napędowej	6202 2Z C3
Współpraca z przemiennikiem częstotliwości	tak	Łożyska strony przeciwnapędowej	6202 2Z C3
Forma wykonania	IM B14/2	Dosmarowywanie łożysk	nie
System chłodzenia	IC411	Kadłub - materiał	aluminum
Masa [kg]	5,00	Łapa - materiał	aluminum
Moment bezwładności [kgm ²]	0,000256	Malowanie	RAL 5010
Kierunek obrotów	CW / CCW	Wykonanie klimatyczne	N
Stopień ochrony	IP 54	Wykonanie	

WARUNKI ZAINSTALOWANIA			
Temperatura otoczenia [°C]	od -30°C do +60°C	Wysokość zainstalowania nad poziomem morza [m]	do 1000
Wilgotność względna [%]	do 95		

WYPOSAŻENIE			
Ilość zacisków lub dopływów	6	Termiczne zabezpieczenie łożysk	nie
Dławnice / wpusty kablowe	1	Podgrzewacze uzwojenia	na życzenie
Termiczne zabezpieczenie uzwojeń	na życzenie	Wyposażenie dodatkowe	

NORMY	
EN 60034-1	

CERTYFIKATY	
CE	