

PDM-55-62

Przeciągacz do montażu dławnic membranowych i przepustów gumowych


Opis i zastosowanie

Przeciągacz PDM-55-62 służy do osadzania okrągłych dławnic membranowych i przepustów gumowych w otworach montażowych o średnicy od 55 mm do 62 mm. Umożliwia montaż okrągłych dławnic i przepustów o różnych kształtach, wykonanych z materiałów o różnej twardości.

Przeciągacz wykonany jest ze specjalnie wyprofilowanych elementów sprężystych, które pozwalają na łatwe osadzenie elementu w otworze montażowym bez jego uszkodzenia.

Główne cechy


- wielokrotnie skraca czas montażu
- zmniejsza obciążenie palców i nadgarstków
- montaż bez uszkodzenia obsadzanego elementu
- dla dławnic z materiałów o różnej twardości



Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Typ	PDM-55-62
Zakres średnic otworów montażowych	55-62 mm
Waga bez opakowania	37 g
Waga z opakowaniem	89 g
Wymiary przeciągacza (Ø × h)	71 mm × 58 mm
Wymiary opakowania	128 mm × 115 mm × 73 mm
Numer GTIN	5908130415037

Dane techniczne mają charakter informacyjny.



1. Umieszczamy przeciągacz w otworze montażowym.
2. Przeciągamy lekko przyrząd, aby dopasować średnicę elementów sprężystych do średnicy osadzonej dławnicy.
3. Umieszczamy dławnicę na właściwym miejscu przyrządu.
4. Przeciągamy przyrząd w kierunku oznaczonym strzałką aż do osadzenia dławnicy w otworze.
5. Moment osadzenia dławnicy.
6. Zwolnienie i usunięcie przyrządu.

* na podstawie przykładowej wersji przeciągacza

Data publikacji: 11.07.2026