

Przewód przedłużający z wtykiem męskim DVI 24+5 > wtyk żeński DVI 24+5, o długości 1 m, czarny

Opis

Kabel DVI firmy Delock pozwala na przedłużenie połączenia DVI i może być używany do podłączania monitorów DVI lub projektorów do komputera PC lub laptopa.



Numer artykułu 83106

EAN: 4043619831067

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x DVI 24+5 męski >
 - 1 x DVI 24+5 żeńskie
- DVI-I (Dual Link)
- Złącze męskie DVI ze śrubami i złącze żeńskie z nakrętkami
- 2 x rdzenie ferrytowe
- Rodzaj kabla: 28 AWG
- Średnica kabla: ok. 8 mm
- Miedziany przewódnik
- Połączane złącze
- Podwójne ekranowanie kabla
- Szybkość transmisji danych do 7,92 Gb/s
- Rozdzielczość do 2560 x 1600 @ 60 Hz (w zależności od systemu i podłączonych urządzeń)
- Kolor: czarny
- Długość ze złączami: ok. 1 m

Wymagania systemowe

- Wolny interfejs DVI

Zawartość opakowania

- Kabel DVI

Zdjęcia



Interfejs

Złącze 1:	1 x DVI 24+5 męski
Złącze 2:	1 x DVI 24+5, żeński z nakrętkami

Właściwości techniczne

Szybkość transmisji danych:	7,92 Gbps
Maksymalna rozdzielczość ekranu:	2560 x 1600 @ 60 Hz

Właściwości fizyczne

Rdzeń ferrytowy:	2 x
Wykończenie pinów:	pozlacane
Materiał przewodnika:	miedź
Średnica kabla:	28 AWG 8 mm
Tarcza:	double
Długość:	1 m
Kolor:	czarny

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de