

SKINDICHT® DTN

SKINDICHT® DTN, przepust, może być użyty jako tuleja wieloprzepustowa (multiple-duct), z odciążeniem, dla kabli o średnicy 4–32 mm



Optymalne odciążenie

Korzyści

Może być używana wielokrotnie
Odciążenie

Zakres zastosowania

Przelotki do kabli od 4 do 32 mm średnicy kabla

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000879

Opis klasy ETIM 5.0: Uszczelka przepustowa

Klasyfikacja ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000879

ETIM 6.0 Class-Description: tuleja przepustowa

Kolor:

Czarny

Materiał:

CR

Zakres temperatury:

Od -30°C do +100°C

Wskazówka

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

SKINDICHT® DTN

Numer katalogowy	Oznaczenie produktu/rozmiar	Ø F mm	Grubość blachy [mm]	Otwór w obudowie Ø [mm]	Średnica tulejki wewn. [mm]	Liczba sztuk w opakowaniu
SKINDICHT® DTN						
52105020	DTN 1	4.0 - 9.0	2.5	16	9	50
52105030	DTN 2	7.0 - 12.0	2.5	19	12	50
52105040	DTN 3	12.0 - 17.5	2.5	25	18	50
52105050	DTN 4	18.0 - 23.0	2.5	32	25	25
52105060	DTN 5	25.0 - 29.0	3.0	38	32	25