



Splitter 1x4 | G.657A | Singlemode | 0.9 mm

Kod produktu: 54201

Splittery optyczne umożliwiają podział mocy optycznej sygnału wejściowego pomiędzy wyjściowe porty splittera.

Typ: 1 x 4 (mini typ)

Standard: G.657A

Splitter 1x4

Splitter optyczny jest urządzeniem, które umożliwia podział mocy optycznej sygnału wejściowego pomiędzy wyjściowe porty splittera. Świetnie sprawdza się przy doprowadzaniu sygnałów do różnych punktów równocześnie oraz przy podziale sygnału nadajników. Cechuje go jednostajna praca w zakresie pasma 1280 – 1650 nm oraz w temperaturze pracy -40 C ~ +85 C.

Splitter posiada wysoką niezawodność, niski współczynnik PDL, szeroki zakres pracy oraz niewielkie rozmiary. Stworzony jest z myślą o długoterminowej pracy w terenie.

Każde włókno splittera jednomodowego może być bezpośrednio zespawane z włóknami dalszych przewodów światłowodowych. Dzięki niewielkim rozmiarom splittera optycznego, istnieje możliwość montażu w mufie, co jest jego następną zaletą.

Dane techniczne

Moc obsługiwana ciągła	300 mW
Zakres pracy	1280 - 1650 nm
Tłumienie max.	< 7.3 dB
Min. straty odbiciowe	50 (55) dB
Standard	G.657A
Typ włókna	Jednomodowy
Równomierność max.	< 0.8 dB
PDL max.	< 0.2 dB
Kierunkowość min.	55 dB
Średnica kabla	0.9 mm
Długość kabla	1.5 m
Temperatura pracy	-40 C ~ +85 C
Temperatura przechowywania	-40 C ~ +85 C
Zastosowanie	Sieć kablowa Pasywna sieć optyczna Sieć komputerowa Sieć telewizyjna
Typ	1 x 4

Opakowanie	Blister
Waga brutto	0,062 kg
Kod EAN	5901878542010