


O5D159



Dalmierz laserowy

O5DLCPKG/IR/US



- 1: przyciski do programowania
2: wyświetlacz alfanumeryczny 3-cyfrowy
3: Moment dokręcający < 2 Nm przy użyciu śruby montażowej M5



Cechy produktu

Rodzaj światła	podczerwień
Klasa ochrony laserowej	1
Obudowa	prostokątna

Aplikacja

Konstrukcja	Tłumienie tła
-------------	---------------

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	10...30 DC; (supply class 2 zgodnie z cULus)
Pobór prądu [mA]	< 75; (24 V)
Klasa ochrony	III
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	tak
Rodzaj światła	podczerwień
Długość fali [nm]	850
Typ. czas życia [h]	50000

Wejścia / wyjścia

Liczba wejść i wyjść	Liczba wyjść binarnych: 2
----------------------	---------------------------



Dalmierz laserowy

O5DLCPKG/IR/US

Wyjścia		
Łączna liczba wyjść		2
Wykonanie elektryczne		PNP
Liczba wyjść binarnych		2
Funkcja wyjścia		normalnie otwarte / zamknięte; (komplementarny)
Maks. prąd obciążenia na wyjście [mA]		100
Częstotliwość przełączania DC [Hz]		11
Zabezpieczenie przed zwarciami		tak
Typ zabezpieczenia przed zwarciami		impulsowe
Zabezpieczenie przed przeciążeniem		tak
Strefa działania		
Maks. średnica plamki światła [mm]		5
Rozmiary plamki światłnej odnoszą się do		2 m
Histeresa zakresu detekcji [%]		< 16
Uwaga dotycząca histeresy zakresu monitorowania		czarny 6 % reemisji
Tłumienie tła: dostępne		tak
Tłumienie tła [m]		< 19,2
Zakres pomiaru / nastaw		
Zakres pomiarowy [m]		0,03...2
Częstotliwość próbkowania [Hz]		33
Interfejsy		
Interfejs komunikacyjny		IO-Link
Typ transmisji		COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link Revision		1.1
Norma SDCI		IEC 61131-9
Profil		Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis
SIO tryb		tak
Ilość danych analogowych		1
Ilość danych binarnych		1
Min.czas cyklu procesu [ms]		6,6
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia [°C]		-25...60
Uwaga dot. temperatury otoczenia		przy t < -10 °C konieczny jest czas nagrzewania, w czasie którego laser jest wyłączony
Ochrona		IP 65; IP 67
Maks. odporność na oświetlenie zewnętrzne [klx]		8; (na obiekcie)
Testy / dopuszczenia		
EMC	EN 60947-5-2	

O5D159



Dalmierz laserowy

O5DLCPKG/IR/US

Odporność na wibracje	DIN EN 60068-2-6	10 g (10...55 Hz) / 120 min. na oś (x, y, z)
Odporność na wstrząsy	DIN EN 60068-2-27	50 g 6 uderzeń / 11 ms pół sinusa (x, y, z)
Klasa ochrony laserowej		1
Uwagi dotyczące ochrony lasera	Uwaga:	światło laserowe
	klasa laserowa:	1
		EN / IEC60825-1:2007
		EN / IEC60825-1:2014
		Zgodnie z 21 CFR 1040 z wyjątkiem odchyień zgodnie z ostrzeżeniem o laserze nr 50, z czerwca 2007.
MTTF	[lata]	203
Dopuszczenie UL	Ta	-25...60 °C
	Typ obudowy	Type 1
	Zasilanie	Class 2
	Numer UL	E174191

Dane mechaniczne

Waga	[g]	84,4
Obudowa		prostopadłościan
Wymiary	[mm]	56 x 18,2 x 46,8
Materiał		obudowa: PA; Ramka frontowa: stal kwasoodporna; przyciski: TPU; soczewka: PMMA
Umieszczenie soczewki		soczewki z boku

Wyświetlacz / elementy robocze

Wyświetlacz	Stan wyjścia	LED, kolor żółty
	działanie	LED, kolor zielony
	Wyświetlacz	wyświetlacz alfanumeryczny, 3-cyfrowy
Jednostka wyświetlana		cm

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

Połączenie elektryczne

Konektor: 1 x M12; kodowanie: A






Dalmierz laserowy

O5DLCPKG/IR/US

Podłączenie



4: OUT / IO-Link

Inne dane				
	Dokładność			
Odległość	czarny (6 % reemisji)	biały (90% reemisji)		
0 mm	± 25 mm	± 25 mm		
500 mm	± 25 mm	± 25 mm		
1000 mm	± 25 mm	± 25 mm		
1500 mm	± 40 mm	± 30 mm		
2000 mm	± 50 mm	± 30 mm		

Diagramy i grafiki

Wykres histerezy

