

PSR-SCF- 24UC/URM/2X21 - Przekaznik sprzęgający



2981363

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2981363>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Bezpieczny przekaznik sprzęgający z zestykami o wymuszonym przełączaniu, 2 zestyki przełączne, 1-kanalowy, stała złączka z zaciskiem śrubowym, szerokość: 17,5 mm

Korzyści

- Nadaje się do kategorii 1, PL c (EN ISO 13849-1), SIL 1 (EN IEC 62061), SIL 1 (IEC 61508)
- Bezpieczny powtórny odczyt przez zestyk sygnalizacyjny z zestykami o wymuszonym przełączaniu zgodny z normą EN 50205
- Zwykły test kontrolny (Proof Test) wg IEC 61508 poprzez zintegrowany styk sygnalizacyjny
- Wysterowanie 1-lub 2-kanalowe
- 2 zestyki przełączne (EN 50205 typu B)

Dane handlowe

Numer artykułu	2981363
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	DNA162
Klucz produktu	DNA162
Strona katalogu	Strona 247 (C-6-2019)
GTIN	4017918946906
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	61,49 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	56,667 g
Numer taryfy celnej	85364900
Kraj pochodzenia	DE

PSR-SCF- 24UC/URM/2X21 - Przekaznik sprzęgający



2981363

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2981363>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Przekaznik sprzęgający
Rodzina produktów	PSRclassic
Zastosowanie	Bezpieczne wyłączanie
	High Demand
	Low Demand
Trwałość mechaniczna	10x 10 ⁶ cykli łączeniowych
Typ przekaźn.	Przekaznik elektromechaniczny ze stykami o wymuszonym przełączaniu wg normy IEC/EN 61810-3

Czasy

Czas ponownego uruchomienia	< 1 s (Czas rozruchu)
Czas ponownej gotowości	< 500 ms

Parametry elektryczne

Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych	5,87 W (przy $U_B = 26,4$ V DC, $U_S = 24$ V, $I_S = 30$ mA, $n = 1$, $I_L^2 = 50$ A ² , $R_{zestyk} = 0,1$ Ω )
Znamionowy rodzaj pracy	100 % ED

Odstępy w powietrzu i drogi upływu pomiędzy obwodami (prądy pełzające)

Znamionowe napięcie izolacji	250 V
	250 V
Znamionowe napięcie udarowe / Izolacja	4 kV / izolacja podstawowa (bezpieczna separacja, wzmocniona izolacja i 6 kV między torami logiki / prądu przemiennego).

Dane wejściowe

Informacje ogólne

Znamionowe napięcie zasilania obwodu sterowniczego U_S	24 V AC/DC -15 % / +10 %
Pobór mocy na U_S	typ. 0,72 W
Nominalny sterujący prąd zasilania I_S	typ. 30 mA
Zakres napięcia wejściowego	20,4 V AC/DC ... 26,4 V AC/DC
Typ. czas przyciągania przy U_S	typ. 10 ms
typowy czas opadania	typ. 10 ms
Czas ponownej gotowości	< 500 ms
Maks. częstotliwość łączenia	0,5 Hz
wskaźnik napięcia roboczego	1 x dioda LED żółta

Dane wyjściowe

Rodzaj zestyku	2 zestyki przełączne
materiał styków	AgNi
Maksymalne napięcie łączeniowe	230 V AC/DC (Patrz wykres obciążenia)
Napięcie łączeniowe minimalne	5 V AC/DC
Obciążalność prądowa trwała zestyku	5 A (Zestyk zwierny)

PSR-SCF- 24UC/URM/2X21 - Przekaznik sprzęgający



2981363

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2981363>

	3,5 A (Rozwierny)
prąd załączalny maksymalny	6 A
Min. prąd załączalny	10 mA
Kwadrat prąd sumaryczny	50 A ²
moc wyłączalna (obc. rezystancyjne) maksymalnie	144 W (Zestyk zwierny, 24 V DC, $\tau = 0$ ms)
	288 W (Zestyk zwierny, 48 V DC, $\tau = 0$ ms)
	88 W (Zestyk zwierny, 110 V DC, $\tau = 0$ ms)
	110 W (Zestyk zwierny, 220 V DC, $\tau = 0$ ms)
	1500 VA (Zestyk zwierny, 230 V AC, $\tau = 0$ ms)
Moc łączeniowa	min. 50 mW
Zdolność łączeniowa wg IEC 60947-5-1	3 A (24 V (DC13))
	3 A (230 V (AC15))
Bezpiecznik na wyjściu	6 A gL/gG (Zestyk zwierny)
	4 A gL/gG (Zestyk zwierny, do zastosowań Low-Demand)
	4 A gL/gG (Rozwierny)

Dane przyłączeniowe

Technika przyłączeniowa

wtykowe	nie
---------	-----

Przyłącze przewodów

Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe
Przekrój przewodu sztywnego	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przewodu AWG	24 ... 12
Długość usuwanej izolacji	7 mm
Gwint śruby	M3
Moment dokręcania	0,6 Nm

Sygnalizacja

wskaźnik napięcia roboczego	1 x dioda LED żółta
-----------------------------	---------------------

Wymiary

Szerokość	17,5 mm
Wysokość	75 mm
Głębokość	60,5 mm

Dane materiału

Kolor (Obudowa)	zielony (RAL 6021)
Materiał obudowy	Poliwęglan

Parametry

Parametry bezpieczeństwa

Kategoria zatrzymania	0
-----------------------	---

Parametry bezpieczeństwa: EN ISO 13849

Kategoria	1
Performance Level (PL)	c

Parametry bezpieczeństwa: IEC 61508 - High-Demand

Safety Integrity Level (SIL)	1
------------------------------	---

Parametry bezpieczeństwa: IEC 61508 - Low-Demand

Safety Integrity Level (SIL)	1
------------------------------	---

Parametry bezpieczeństwa

Safety Integrity Level (SIL)	1
------------------------------	---

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
Rodzaj ochrony miejsce montażu min.	IP54
Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 50 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-20 °C ... 70 °C
Wys. zastosowania	≤ 2000 m (ponad NN)
Max. dop. wilgotność powietrza (przechowywanie/transport)	75 % (wartości średnie, 85% okazjonalnie, bez obroszenia)
Maks. dop. wilgotność powietrza (praca)	75 % (wartości średnie, 85% okazjonalnie, bez obroszenia)
Udar	Zestyk zwierny: 10 g, zestyk rozwierny: 5 g
Drgania (praca)	10 Hz ... 150 Hz, 2g

Dopuszczenia

CE

Certyfikat	Zgodność z CE
------------	---------------

Normy i przepisy

Odstępy w powietrzu i drogi upływu pomiędzy obwodami (prądy pełzające)


Normy/przepisy	DIN EN 60947-1
----------------	----------------

Montaż

Sposób montażu	Montaż na szynie montażowej
Pozycja montażu	poziomo lub pionowo

Rysunki

Schemat blokowy



Schemat blokowy

PSR-SCF- 24UC/URM/2X21 - Przekaznik sprzęgający



2981363

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2981363>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2981363>



EAC

ID dopuszczenia: TR_TS_D_00573_c



UL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 140324



cUL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 140324



Functional Safety

ID dopuszczenia: 44-780-15124312



Functional Safety

ID dopuszczenia: 44-205-15124312

cULus Listed

PSR-SCF- 24UC/URM/2X21 - Przekaznik sprzęgający



2981363

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2981363>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27371601
ECLASS-12.0	27371601
ECLASS-13.0	27371601

ETIM

ETIM 9.0	EC001437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122300
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane	7(a)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta”. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Lead(nr CAS: 7439-92-1)
SCIP	37f55c9f-7a41-4cde-9ed4-046226b658b1

PSR-SCF- 24UC/URM/2X21 - Przekaznik sprzęgający



2981363

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2981363>

Akcesoria

CRIMPFOX 6 - Praska zaciskowa

1212034

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212034>



Praska zaciskowa, do końcówek bez kołnierza izolującego wg DIN 46228 część 1 i końcówek z kołnierzem izolującym wg DIN 46228 część 4, 0,25 mm² ... 6,0 mm², wpust z boku, zacisk trapezowy

Phoenix Contact 2024 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl