



Przewody mikrofonowe ze spiralnym ekranem, parowane



Typ

Budowa przewodu

Materiał żyły przewodzącej
Izolacja żyły
Kolor żył
Konstrukcja przewodu
Materiał powłoki
Średnica zewnętrzna przewodu
Kolor powłoki

Dane elektryczne

Max. rezystancja przewodu
Min. rezystancja izolacji

Dane techniczne

Waga
Min. promień gięcia przy ułożeniu
Min. temperatura pracy
Max. temperatury pracy
Waga miedzi

Normy

Zastosowanie

Dwużyłowe przewody mikrofonowe HELUSOUND® ze spiralnym ekranem są odpowiednie do zastosowania w profesjonalnych studiach nagrań i estradach. Przewód mikrofonowy 2x0,15 posiada podwójnie spiralny ekran zbudowany z miedzianych żył.

Przewody mikrofonowe

2 x 0,22

Miedź, niepobielana
PE
Czerwony, niebieski
Pary skręcone
PVC
ok. 6,0 mm
Czarny

86 Om/km
1,0 G_{om} x km

ok. 55,0 kg/km
60 mm
-25°C
+70°C
11,3 kg/km

Bezhalogenowy zgodny z EN 50267-2-3

Przewody mikrofonowe

2 x 0,15

Miedź, niepobielana
PVC
Czerwony, biały
Pary skręcone
PVC
ok. 4,2 mm
Czarny

120 Om/km
1,0 G_{om} x km

ok. 27,0 kg/km
42 mm
-25°C
+70°C
14,0 kg/km

Bezhalogenowy zgodny z EN 50267-2-3

Nr katalogowy

400038

400039

Wymiary oraz dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.