

## Przewód łączeniowy

VDOG F030MSS00,8H03STGF030MSS



## Aplikacja

|               |                                                                                             |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukcja   | bezsilikonowy; Bezhalogenu; styki połączone;<br>możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi |
| Bezsilikonowy | tak                                                                                         |

## Dane elektryczne

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Napięcie zasilania [V]              | < 50 AC / < 60 DC |
| Klasa ochrony                       | III               |
| Maks. całkowity prąd obciążenia [A] | 3                 |

## Warunki pracy

|                                                               |                             |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Temperatura otoczenia [°C]                                    | -25...90                    |
| Uwaga dot. temperatury otoczenia                              | cULus: ...80 °C             |
| Temperatura otoczenia (dla pracy w łańcuchach kablowych) [°C] | -25...90                    |
| Uwaga dot. temperatury otoczenia                              | cULus: ...80 °C             |
| Ochrona                                                       | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |

## Dane mechaniczne

|                                             |                    |
|---------------------------------------------|--------------------|
| Waga [g]                                    | 36,2               |
| Odlewany materiał obudowy                   | TPU                |
| Materiał nakrętki                           | mosiądz, niklowany |
| Materiał uszczelnienia                      | FKM                |
| Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi | tak                |



## Przewód łączeniowy

VDOG F030MSS00,8H03STGF030MSS

|                                             |                                                      |                                                                                                |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi | Promień zgięcia przy zastosowaniu łańcucha kablowego | min. 10 x średnica kabla                                                                       |
|                                             | Prędkość przesuwu                                    | max. 3,3 m/s dla długości poziomej drogi przesuwu 5 m i max. przyspieszenia 5 m/s <sup>2</sup> |
|                                             | Cykle zginania                                       | > 5 Mio.                                                                                       |
|                                             | Odkształcenie przy skręcaniu                         | ± 180 °/m                                                                                      |

## Uwagi

Sztuk w opakowaniu

1 szt.

## Połączenie elektryczne - wtyk


Konektor: 1 x M8, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU, kolor pomarańczowy; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,3...0,5 Nm



## Połączenie elektryczne

Przewód: 0,8 m, PUR, Bezhalogenu, czarny, Ø 3,7 mm; 3 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,1 mm)

## Podłączenie



## Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M8, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU, kolor pomarańczowy; Nakrętka: mosiądz, niklowany; uszczelnienie: FKM; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,3...0,5 Nm

