

Przełącznik KVM 4-w-1 4 x HDMI z USB 2.0

Opis

Przełącznik KVM firmy Delock jest wygodnym rozwiązaniem pozwalającym podłączyć cztery komputery z wyjściem HDMI do jednego monitora HDMI. Ponadto cztery porty USB 2.0 Typ-A do wykorzystywania dla podłączenia myszy, klawiatury, drukarki bądź napędu USB.

4-w-1 tryb Multiview

W trybie Multiview wszystkie 4 PC są jednocześnie wyświetlane na monitorze. Używanie klawiatury i myszy możliwe bez przełączania. Łączność jest wybierana gdy kursor myszy zostanie wprowadzony na wyświetlany pulpit. Alternatywnie, można pracować w trybie Sync, gdzie wszystkie połączone PC uzyskują takie same sygnały z urządzeń wejściowych.

Elastyczne sterowanie

Aktywacja połączenia z komputerem możliwa przyciskiem myszy, klawiszem klawiatury, przyciskiem na urządzeniu bądź pilotem podczerwień.

Uwaga

KVMs na każdym porcie emuluje standardową klawiaturę przewodową 104 klawisze i przewodową mysz 2 lub 3 przyciski i kółko przewijania. Czy mysz albo klawiatura bezprzewodowa lub gamingowa będzie działać z przełącznikiem KVM zależy od wielu czynników i należy przyjąć, że takie myszy i klawiatury nie są obsługiwane przez przełącznik KVM. Przy pracy z naszymi KVM zalecamy korzystanie ze standardowych myszy i klawiatur przewodowych.



Numer artykułu 11488

EAN: 4043619114887

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: White Box

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - Wejście:
 - 4 x HDMI-A żeński
 - 4 x USB 2.0 Typ-B żeńskie
 - 1 x gniazdo zasilania 12 V (DC)
 - Wyjście:

- 1 x HDMI-A żeński
- 4 x USB 2.0 Typ-A żeńskie
- 2 przyciski przełączania z kontrolką LED, wskazującą źródło (PC1 - PC4) oraz audio
- Przełączanie przyciskiem, przyciskiem myszy, klawiszem bądź pilotem IR
- Specyfikacja High Speed HDMI
- Obsługa HDCP 1.2
- Wejście HDMI w rozdzielczości do 1920 x 1080 @ 60 Hz (w zależności od systemu i podłączonych urządzeń)
- Rozdzielczość (wyjście HDMI) 1280 x 720, bądź 1920 x 1080 @ 50 lub 60 Hz
- Przepustowość wideo maks. do 225 MHz / 2,25 Gbps
- USB 2.0 do 480 Mbps
- Mocna obudowa metalowa
- Kolor: czarny
- Wymiary (DxSxW): ok. 210 x 160 x 44 mm

Specyfikacje źródła zasilania

- Ścienne źródło zasilania
- Wejście: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,8 A
- Wyjście: 12,0 V / 2,0 A
- Uziemienie na zewnątrz, biegun dodatni wewnątrz
- Wymiary:
 - wewnątrz: $\varnothing$ ok. 2,1 mm
 - na zewnątrz: $\varnothing$ ok. 5,5 mm
 - długość: ok. 10 mm

Wymagania systemowe

- Komputer PC z żeńskim gniazdem HDMI + żeńskim USB Typ-A
- Monitor lub telewizor ze złączem HDMI

Zawartość opakowania

- Przełącznik KVM
- Pilot
- Zewnętrzny zasilacz
- Mocowania i śruby
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia



Ogólne

Specyfikacja:	HDMI 1.3 USB 2.0
---------------	---------------------

Interfejs

Wyjście:	4 x USB 2.0 Typ-A żeńskie 1 x HDMI-A żeński
Wejście:	4 x USB 2.0 Typ-B żeńskie 4 x HDMI-A żeński 1 x DC 5,5 x 2,1 mm, wtyk żeński

Właściwości techniczne

Szybkość transmisji danych:	USB 2.0 do 480 Mb/s
Maksymalna rozdzielczość ekranu:	1920 x 1080 @ 60 Hz

Właściwości fizyczne

Obudowa kolor:	czarny
Materiał obudowy:	metal
Długość:	210 mm
Szerokość:	160 mm
Wysokość:	44 mm

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de