




Lekkie, elastyczne peszle serii FK9, wykonane z PVC, klasyfikacja 22212, dostępne w sześciu średnicach, od 16 do 50 mm, z pilotem lub bez, kolor szary RAL 7035. Mogą być stosowane do ochrony przewodów w instalacjach elektrycznych i teletechnicznych. Zalecane do montażu podtynkowego w ścianach lub sufitach. Peszle FK9 są zgodne z normami EN 61386-1 i EN 61386-22.

Kolor	Szary RAL 7035	Materiał	PCW
Typ	z pilotem	Ø przewodów (mm)	32
Próba rozżarzoną drutem	960 °C	odporność na ściskanie	2 (Jasny- 320 N)
odporność na uderzenia	2 (Lekki - 320 N)	odporność na zginanie	2 (Giętkie)
Elektryczny Charakterystyka	2 (Z izolacją elektryczną)	Zabezpieczenie przed dostępem ciał stałych bez wyposażenia dodatkowego	0
Zabezpieczenie przed dostępem wody	0	odporność przed korozją	PCW naturalnie odporne na korozję
Ognioodporność	1 (Nierozprzestrzeniające ognia)	Zabezpieczenie przed dostępem ciał stałych ze złączem GF	4
Norma	EN 61386-1 EN 61386-22	Klasyfikacja	22212

DIMENSIONAL



TECHNICAL SYMBOLOGY



960 °C

STANDARDS/APPROVALS

