



Moduł interfejsu AS-i, 4 wejścia i 4 wyjścia, czarny, przyłącze sprężynowe (Push-in), do Input/Output, do mocowania do podłoża,

Nazwa markowa produktu	SIRIUS ACT
oznaczenie produktu	Moduł interfejsu AS-i,
oznaczenie typu produktu	3SU1
Ogólne dane techniczne	
funkcja produktu	4 DI / 4 DQ
stopień zanieczyszczenia	3
rodzaj napięcia - napięcia roboczego - wejściowego	DC DC
pobierany prąd maksymalny	150 mA
Stopień ochrony IP	IP20
odporność na wstrząsy do aplikacji kolejowych zg. z DIN EN 61373	Kategoria 1, Klasa B
wytrzymałość zmęczeniowa do aplikacji kolejowych zg. z DIN EN 61373	Kategoria 1, klasa B
oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009	K
Dyrektywa RoHS (data)	10/01/2014
Wykonanie typu slave	4 DI / 4 DQ
Profil slave AS-Interface	S-7.0.E
Kod ID1	0...F
Liczba AS-i Slaves	1
protokół obsługiwany protokół ASIsafe(saety at work)	Nie
napięcie robocze wartość znamionowa	18 ... 31,6 V
napięcie robocze 1 przy DC wartość znamionowa	30 V
Komunikacja/ Protokół	
protokół obsługiwany protokół AS-interface	Tak
Wejścia/ Wyjścia	
liczba wejść cyfrowych dla zadań bezpieczeństwa	4 0
liczba wyjść cyfrowych	4
Przyłącza/ Zaciski	
wykonanie przyłącza elektrycznego	Przyłącze wtykowe
rodzaj przekrojów poprzecznych możliwych do podłączenia przewodów - jednożyłowy bez tulejki kablowej - typu linka bez tulejki kablowej - przy przewodach AWG	1x (0,14 ... 0,5 mm ²) 1x (0,2 ... 0,5 mm ²) 1x (26 ... 20)
Funkcja produktu	
funkcja produktu nadaje się do funkcji bezpieczeństwa	Nie
możliwość zastosowania obwody bezpieczeństwa	Nie
Warunki środowiska	

temperatura otoczenia	
• podczas pracy • podczas magazynowania	-25 ... +70 °C -40 ... +80 °C
Kategoria środowiskowa podczas pracy zg. z IEC 60721	3M6, 3S2, 3B2, 3C3 (bez mgły solnej), 3K6 (w przypadku względnej wilgotności powietrza w zakresie 10 ... 95%, kondensacja podczas pracy niedozwolona)

Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary

rodzaj montażu	
• modułów i akcesoriów • modułów AS-i slave	Mocowanie do podłoża Mocowanie do podstawy
wysokość	60 mm
szerokość	23,8 mm
głębokość	53,5 mm

Aprobata/ Certyfikaty

General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity
--------------------------	-----	---------------------------

[Confirmation](#)



Test Certificates	other	Environment
-------------------	-------	-------------

[Special Test Certificate](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)

Więcej informacji

Siemens has decided to exit the Russian market (see here).

<https://press.siemens.com/global/en/pressrelease/siemens-wind-down-russian-business>

Siemens is working on the renewal of the current EAC certificates.

Please contact your local Siemens office on the status of validity of the EAC certification if you intend to import or offer to supply these products to an EAC relevant market (other than the sanctioned EAEU member states Russia or Belarus).

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3SU1400-2EK10-6AA0>

CAX-Online-Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1400-2EK10-6AA0>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SU1400-2EK10-6AA0>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1400-2EK10-6AA0&lang=en



