

NBC-HDMI-HAM/1,0-PVC/HAM - Kabel HDMI



1332079

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1332079>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Kabel HDMI, stopień ochrony: IP20, długość kabla: 1 m, liczba biegunów: 19, materiał: LCP, HDMI High Speed

Korzyści

- Kabel krosowy HDMI wysokiej prędkości
- Zintegrowana transmisja sieciowa dzięki kanałowi Ethernet HDMI
- Niezawodne przesyłanie filmów 4K

Dane handlowe

Numer artykułu	1332079
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ABNEBA
Klucz produktu	ABNEBA
GTIN	4063151628895
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	75,4 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	75,4 g
Numer taryfy celnej	85444290
Kraj pochodzenia	CN

NBC-HDMI-HAM/1,0-PVC/HAM - Kabel HDMI



1332079

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1332079>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Kabel danych, konfekcjonowany
Rodzaj czujnika	HDMI High Speed
Liczba biegunów	19
Ekranowany	tak

Status utrzymania danych

Wersja artykułu	00
-----------------	----

Parametry elektryczne

Rezystancja izolacji	100 MΩ
Napięcie probiercze	500 V AC
Napięcie pomiarowe żyła/żyła	500 V AC
Napięcie pomiarowe żyła/ekran	500,00 V AC
Impedancja falowa	100 Ω

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	> 10000
-----------------------	---------

Dane materiału

Kolor części obudowy	czarny
Klasa palności wg UL 94	UL94 V0
Materiał obudowy	LCP

Wymiary

Szerokość	20,3 mm
Wysokość	12 mm
Długość	49,3 mm

Złącze

Przyłącze 1

Konstrukcja	Wtyki proste HDMI typu A
Ekranowany	tak
Liczba cykli wtykania	> 10000
Rezystancja izolacji	100 MΩ
Stopień ochrony	IP20

Przyłącze 2

Konstrukcja	Wtyki proste HDMI typu A
Stopień ochrony	IP20

NBC-HDMI-HAM/1,0-PVC/HAM - Kabel HDMI



1332079

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1332079>

Kabel/przewód

Długość przewodów	1,00 m
PVC HDMI High Speed czarny [HDMI]	
Ekranowany	tak
UL AWM Style	20276
Typ przewodu	PVC HDMI High Speed czarny
typ przewodu (oznaczenie skrócone)	HDMI
Zewnętrzna średnica przewodu	6,00 mm
plaszcz zewnętrzny, materiał	PCW
plaszcz zewnętrzny, kolor	czarny
Ekranowanie	Folia laminowana aluminium

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 85 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 85 °C

NBC-HDMI-HAM/1,0-PVC/HAM - Kabel HDMI



1332079

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1332079>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27061801
ECLASS-12.0	27061801
ECLASS-13.0	27060308

ETIM

ETIM 9.0	EC001262
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak, Brak zwolnień/wyłączeń
----------------------------------	-----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2024 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl